

# PHILIPS

MoistureProtect-  
hårtork

DryCare Prestige

Smart sensor med värmeskydd

Vårdande jonfunktion

Diffuser (volymmunstycke)  
medföljer

Smart inbyggt fuktskydd



HP8280/00



## Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt

### För ett friskt, hälsosamt hår

Styla håret utan att skada det! DryCare Prestige hårtork har en inbyggd liten sensor som använder infraröd teknologi för att mäta hårets fukthalt och anpassa värmen, så att man säkerställer att man inte rubbar hårets naturliga fukthalt. Den innovativa funktionen skyddar håret när du stylar och torkar det.

#### Fuktbevarande teknik

- MoistureProtect-sensor
- Smart inbyggt fuktskydd med sensor

#### Vårdande teknik

- Skydd mot överhettning

#### Vackert stylat hår

- Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt hår

#### Lättanvänt

- 6 flexibla inställningar
- Kallluftsfunktion

# Funktioner

## MoistureProtect-sensor



Den innovativa MoistureProtect-tekniken med IR övervakar kontinuerligt och anpassar torktemperaturen efter ditt behov av hårtorkning. Den intelligenta sensorn mäter hårets yttemperatur 4 000 gånger under ett torkning och justerar värmen för att förhindra uttorkning och skador på huden. Håret blir glansigt och mjukt eftersom fukten bevaras på bästa sätt. Du kan slå på/stänga av sensorn efter behov.

## Smart inbyggt fuktskydd



Drivs med infraröd teknik för att diagnostisera håret och anpassa temperaturen så att det naturliga fuktgivandet bevaras.

## ThermoProtect-temperatur



ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.

## Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt hår



Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.

## 6 flexibla inställningar



MoistureProtect-hårtorken har sex flexibla hastighets- och temperaturinställningar som gör att du har full kontroll över din styling.

## Kallluftsfunktion



Avsluta med kall luft för att fixera din frisy. Håll in knappen CoolShot för ett intensivt kallt luftflöde. Den används när du vill fixera frisyren efter styling.

# Specifikationer

## Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V  
Wattal: 2 100-2 300 W  
Sladdlängd: 2,5 m  
Motor: DC  
Dubbel spänning: Nej

## Omsorgsfulla tekniker

Fuktbevarande teknik  
Joniskt vårdande

## Service

2 års världsomfattande garanti

## Funktioner

Kall luft  
6 temperaturinställningar

## Tillbehör

Munstycke: Diffuser

