

PHILIPS

MoistureProtect 吹風機

DryCare Prestige

MoistureProtect 感應器

1500W

負離子護髮

瞬間冷風鍵



HP8280/00



鎖住水分，讓頭髮閃亮有型

極致鎖水功能，確保秀髮常保亮麗柔順

獨特的 SenseIQ™ 吹風機內建智慧感應器，可由裡到外保護頭髮。MoistureProtect 紅外線感應器會持續測量及調整頭髮的溫度，以保持高達 85% 的含水量。*

MoistureProtect 技術

- MoistureProtect 感應器
- 採用獨創感應器，完美保留秀髮水亮感

護髮技術

- 防止秀髮過度受熱

完美髮型

- 負離子護髮功能抗靜電，讓髮質閃亮不毛躁

使用簡單

- 六種速度與溫度設定，完美掌控
- 瞬間冷風鍵，幫助秀髮定型

焦點

MoistureProtect 感應器



真正革新的紅外線 MoistureProtect 技術持續監控和調整吹風機溫度，配合您吹乾頭髮的需求。在一次的吹風過程中，智慧感應器測量頭髮表面的溫度 4000 次，並調整熱度避免水分流失和頭皮受傷。因為有極致鎖水功能，您的頭髮常保光澤與柔軟。您可以按照需求開啟/關閉感應器。

MoistureProtect 技術



使用紅外線技術診斷您的秀髮並調節溫度，保留秀髮的天然潤澤。

護髮溫控



護髮溫控能提供最佳的吹風溫度，防止秀髮過度受熱。風力依然強勁，但卻可讓秀髮備受呵護。

負離子護髮



負離子功能可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮柔順、閃閃動人、不毛躁。

六種速度與溫度設定



輕鬆設定及控制不同的溫度與速度，實現完美造型。3 段溫度和 2 段風速設定，利於全然掌控，並展現精準的吹整及造型效果。

瞬間冷風鍵



瞬間冷風鍵可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。

規格

技術規格

電壓: 110 V
瓦數: 1500 W
電線長度: 2.5 公尺
馬達: 直流電
一般電壓: 無

護髮技術

MoistureProtect 技術: 是
負離子護髮: 是

客戶服務

兩年全球保固: 是

特色

瞬間冷風鍵: 是
6 種溫度設定: 是

配件

噴嘴: 豐盈造型蓬鬆烘罩

