

#### MoistureProtect-föhn

- MoistureProtect-sensor
- 2300 W
- Ionenconditioner
- Coolshot

HP8280/00

## Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar

Vocht wordt optimaal vastgehouden. Superglanzend en zacht

De MoistureProtect-föhn heeft een infraroodsensor die voortdurend de optimale temperatuur meet om je haar te drogen en de natuurlijke vochtbalans te behouden.

#### Voordelen

##### MoistureProtect-technologie

- MoistureProtect-sensor
- Perfect vochtbehoud dankzij de exclusieve sensor

##### Verzorgende technologie

- Bescherming tegen oververhitting

##### Prachtig gestyled haar

- Ionenconditioner voorkomt statische elektriciteit voor glanzend, pluisvrij haar

##### Gebruiksgemak

- Zes snelheden en warmtestanden voor perfecte controle
- Koele luchtstoot om je stijl te fixeren

# PHILIPS

## Kenmerken

### MoistureProtect-sensor



De uiterst innovatieve MoistureProtect-infraroodtechnologie controleert voortdurend de droogtemperatuur en stemt deze af op je droogwensen. De intelligente sensor meet de temperatuur van het haaroppervlak 4000 keer per droogsessie en past de warmte aan om vochtverlies en beschadiging van de haarschubben te voorkomen. Je haar houdt het vocht optimaal vast en wordt glanzend en zacht. Je kunt de sensor naar wens in- en uitschakelen.

### MoistureProtect-technologie




Beoordeelt je haar met behulp van infraroodtechnologie en past de temperatuur aan om de natuurlijke vochtbalans te behouden.

### ThermoProtect-temperatuur



De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

### Ionenconditioner



De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.

### Zes snelheden en warmtestanden



Stel de warmte- en snelheidsstanden gemakkelijk in om de perfecte stijl te krijgen. Kies uit 3 warmte- en 2 snelheidsstanden voor volledige controle en nauwkeurig drogen en stylen.

### Koele luchtstoot



Een druk op de Cool Shot-knop zorgt voor een intense stroom koele lucht. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

## Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

### Technische specificaties

Voltage	220-240 V
Wattage	2100-2300 W
Snoerlengte	2,5 m
Motor	DC
Dubbel voltage	Nee

### Verzorgende technologieën

MoistureProtect-technologie	Ja
Ionenverzorging	Ja

### Service

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

### Kenmerken

Koele luchtstoot	Ja
6 temperatuurstanden	Ja

### Accessoires

Mondstuk	Diffuser
----------	----------

### Afmetingen van de verpakking

Hoogte	10,00 cm
Breedte	32,00 cm
Diepte	23,50 cm
Nettogewicht	0,93 kg
Brutogewicht	1,08 kg
EAN	08710103666011
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851631

### Omdoos

Lengte	41,90 cm
Breedte	33,00 cm
Hoogte	24,90 cm
Brutogewicht	4,74 kg
EAN	18710103666018
Aantal consumentenverpakkingen	4



Wijziging van gegevens  
voorbehouden  
2019, mei 24

Versie: 16.0.1  
EAN: 08710103666011

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)