

PHILIPS

Vysoušeč vlasů
MoistureProtect

DryCare Prestige

Technologie MoistureProtect

Vysoušení o příkonu 2300 W

Ionizační péče pro lesklé vlasy



HP8281/00



Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí

Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Vysoušeč vlasů MoistureProtect je vybaven infračerveným snímačem, který nepřetržitě snímá optimální teplotu pro vysoušení vlasů a zachovává tak jejich přirozenou hydrataci.

Technologie MoistureProtect

- Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů
- Inteligentní snímač MoistureProtect

Krásně upravené vlasy

- Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Šetrná technologie


- Funkce ThermoProtect brání přehřátí vašich vlasů

Snadné použití

- 2 300 W vysoušecího výkonu
- Šest nastavení rychlosti a teplot pro optimální ovládání
- Tlačítko Cool shot pro fixaci účesu


Přednosti

Technologie MoistureProtect



Technologie MoistureProtect kontroluje a reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci. Protože neustále zajišťuje optimální teplotu, chrání vlasy před přehřátím. Užijte si dokonale chráněné, nádherné vlasy.

Snímač MoistureProtect



Infračervený snímač MoistureProtect neustále sleduje a přizpůsobuje teplotu sušení, aby odpovídala potřebám vašich vlasů. Inteligentní snímač při sušení měří teplotu vlasů, a chrání je tak před ztrátou vlhkosti a poškozením kutikul. Dokonalé uchování vlhkosti zajišťuje vlasům větší lesk, jemnost a vlasy jsou zdravější. Snímač lze vypínat podle potřeby.

Vysoušení o příkonu 2300 W




Tento 2300W profesionální vysoušeč vlasů má šest rychlostí a nastavení teploty. Díky výsledné kombinaci výkonu, rychlosti a technologií vlasy usušíte a upravíte rychleji, snáze a citlivěji.

Ionizační péče



Záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez zacuchání.

ThermoProtect



Teplota ThermoProtect zajišťuje vašim vlasům perfektní teplotu sušení. Přináší výkonné, avšak citlivé sušení s péčí a optimálními výsledky.

Šest nastavení rychlosti a teploty



Díky šesti rychlostem a nastavení teploty máte vše pod kontrolou. Jemné proudění vzduchu s vysokou teplotou vám umožňuje vytvářet difuzérem krásné lokny. Vychutnejte si dokonale hladké vlasy, které získáte díky využití silného proudění vzduchu a vysoké teploty rychleji.

Impuls chladného vzduchu



Tlačítko chladného vzduchu nabízí intenzivní přísun chladného vzduchu. Používá se po vytvarování účesu jako finální krok k jeho fixaci. Chladný vzduch poskytne déle trvajících výsledků a udrží přesný tvar účesu.

Specifikace

Technické údaje

Výkon: 2 100–2 300 W

Délka kabelu: 2,5 m

Motor: stejnosměrný

Napětí: 220–240 V

Frekvence: ~50–60 Hz

Technologie zajišťující péči

Technologie MoistureProtect: Ano

Ionizační péče: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Funkce

Proud chladného vzduchu: Ano

Nastavení teploty/rychlosti: 6

Příslušenství

Nástavce: Tvarovací koncovka, Difuzér

Design

Barva: Perlově bílá a růžovožlatá

