

PHILIPS


MoistureProtect
Haartrockner

DryCare Prestige

MoistureProtect-Technologie

2300 W Trockenleistung

Ionisierung für glänzendes Haar



HP8281/00



Schönes Haar, von innen und außen geschützt Verleiht mehr Glanz und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit

Der MoistureProtect Haartrockner verfügt über einen Infrarotsensor, der fortlaufend die optimale Temperatur zum Trocknen Ihres Haars misst und so seine natürliche Feuchtigkeit erhält.

MoistureProtect-Technologie

- Die MoistureProtect-Technologie bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haars
- Intelligenter MoistureProtect-Sensor

Schön gestylte Haare

- Ionisierungsfunktion für glattes, glänzendes Haar

Pflegetechnologie


- ThermoProtect schützt Ihr Haar vor Überhitzung

Benutzerfreundlichkeit

- 2.300 W für schnelles, leistungsstarkes Trocknen
- Sechs Gebläse- und Temperatureinstellungen für optimale Kontrolle
- Kaltstufe für den perfekten Look


Besonderheiten

MoistureProtect-Technologie



Die MoistureProtect-Technologie kontrolliert und passt sich der Temperatur an, um den Glanz zu verstärken und die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Schützt Ihr Haar vor Überhitzung, indem stets die optimale Temperatur sichergestellt wird. Strahlen Sie mit wunderschönem Haar, das von innen und außen geschützt wird.

MoistureProtect-Sensor



Die Infrarot-MoistureProtect-Sensoren überwacht kontinuierlich die Temperatur und passt sich den Bedürfnissen Ihres Haars an. Der intelligente Sensor misst die Haartherperatur, während Sie Ihre Haare trocknen, um die Feuchtigkeit zu erhalten und die Haarkutikula vor Beschädigungen zu schützen. Wenn die Feuchtigkeit in Ihren Haaren erhalten wird, bleiben sie weicher, glänzender und gesünder. Sie können den Sensor ein- oder ausschalten, abhängig von Ihren Bedürfnissen.

2300 W Trockenleistung



Dieser professionelle Haartrockner mit einer Leistung von 2300 W verfügt über sechs Geschwindigkeits- und Wärmeeinstellungen. Das Ergebnis ist eine Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit und Technologie, die das Trocknen und Stylen Ihrer Haare schneller, einfacher und schonender gestaltet.

Ionisierungsfunktion



Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

ThermoProtect Temperatur




Die ThermoProtect-Temperatur stellt sicher, dass die perfekte Trockentemperatur für Ihre Haare erreicht wird. Ein leistungsstarkes aber schonendes Trocknen mit optimalen Ergebnissen auf pflegende Art und Weise.

6 Geschwindigkeits- und Wärmeeinstellungen



6 Geschwindigkeits- und Wärmeeinstellungen geben Ihnen die Kontrolle. Weiche Luftströme mit hohen Temperaturen sorgen für schöne Locken mit dem Diffusor. Genießen Sie schneller perfekt gleichmäßiges Haar, indem Sie starke Luftströme und hohe Temperaturen nutzen.

Kaltstufe



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings. Mit kalter Luft fixieren Sie Ihr Styling und Sie erzielen lang anhaltendere Ergebnisse.

Daten

Technische Daten

Wattleistung: 2.100 bis 2.300 W

Kabellänge: 2,5 m

Motor: DC

Spannung: 220 bis 240 V

Frequenz: ~50–60 Hz

Pflegetechnologien

MoistureProtect-Technologie

Ionisierungsfunktion

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Eigenschaften

Kaltstufe

Heiz-/Geschwindigkeitsstufen: 6

Zubehör

Aufsätze: Düse, Diffusor

Design

Farbe: Perlweiß und roségold

