



Vysoušeč vlasů MoistureProtect

- Technologie MoistureProtect
- Vysoušení o příkonu 2300 W
- Ionizační péče pro lesklé vlasy

HP8281/00

Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí

Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Vysoušeč vlasů MoistureProtect je vybaven infračerveným snímačem, který nepřetržitě snímá optimální teplotu pro vysoušení vlasů a zachovává tak jejich přirozenou hydrataci.

Výhody

Technologie MoistureProtect

- Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů
- Inteligentní snímač MoistureProtect

Krásně upravené vlasy

- Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Šetná technologie

- Funkce ThermoProtect brání přehřátí vašich vlasů

Snadné použití

- 2 300 W vysoušecího výkonu
- Šest nastavení rychlosti a teplot pro optimální ovládání
- Chladný vzduch pro fixaci účesu

PHILIPS


Vlastnosti

Technologie MoistureProtect



Technologie MoistureProtect kontroluje a reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci. Protože neustále zajišťuje optimální teplotu, chrání vlasy před přehřátím. Užijte si dokonale chráněné, nádherné vlasy.

Snímač MoistureProtect




Infračervený snímač MoistureProtect neustále sleduje a přizpůsobuje teplotu sušení, aby odpovídala potřebám vašich vlasů. Inteligentní snímač při sušení měří teplotu vlasů, a chrání je tak před ztrátou vlhkosti a poškozením kutikul. Dokonalé uchování vlhkosti zajišťuje vlasům větší lesk, jemnost a vlasy jsou zdravější. Snímač lze vypínat podle potřeby.

Vysoušení o příkonu 2300 W



Tento 2300W profesionální vysoušeč vlasů má šest rychlostí a nastavení teploty. Díky výsledné kombinaci výkonu, rychlosti a technologií vlasy usušíte a upravíte rychleji, snáze a citlivěji.

Ionizační péče



Záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez zacuchání.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Technické údaje

Příkon	2 100–2 300 W
Délka kabelu	2,5 m
Motor	stejnoseměrný
Napětí	220–240 V
Frekvence	~50–60 Hz

ThermoProtect




Teplota ThermoProtect zajišťuje vašim vlasům perfektní teplotu sušení. Přináší výkonné, avšak citlivé sušení s péčí a optimálními výsledky.

Šest nastavení rychlosti a teploty



Díky šesti rychlostem a nastavení teploty máte vše pod kontrolou. Jemné proudění vzduchu s vysokou teplotou vám umožňuje vytvářet difuzérem krásné lokny. Vychutnejte si dokonale hladké vlasy, které získáte díky využití silného proudění vzduchu a vysoké teploty rychleji.

Impuls chladného vzduchu



Tlačítko chladného vzduchu nabízí intenzivní přísun chladného vzduchu. Používá se po vytvarování účesu jako finální krok k jeho fixaci. Chladný vzduch poskytne déle trvající výsledek a udrží přesný tvar účesu.

Technologie zajišťující péči

Technologie MoistureProtect	Ano
Ionizační péče	Ano

Servis

2letá celosvětová záruka	Ano
--------------------------	-----

DryCare Prestige

Funkce

Impuls chladného vzduchu	Ano
Nastavení teploty/ rychlosti	6 [6]

Příslušenství

Nástavce	Tryska Difuzér
----------	-------------------

Design

Barva	Perlově bílá a růžovožlutá
-------	----------------------------

Rozměry balení

Výška	24,70 cm
Šířka	33,20 cm
Hloubka	10,60 cm

Čistá hmotnost	0,90 kg
Hrubá hmotnost	1,10 kg
EAN	08710103864967
Počet zahrnutých výrobků	1
Země původu	CN
Kód harmonizovaných systémů	851631

Vnější obal

Délka	44,10 cm
Šířka	34,30 cm
Výška	26,70 cm
Hrubá hmotnost	4,83 kg
EAN	18710103864964
Počet spotřebitelských balení	4



Změna údajů vyhrazena
2019, Květen 24

Version: 4.0.1
EAN: 08710103864967

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com