

PHILIPS

Vysoušeč vlasů
MoistureProtect

DryCare Prestige

Technologie MoistureProtect

Vysoušení o příkonu 2300 W

Ionizační péče pro lesklé vlasy

Vibrační nástavec pro masáž hlavy



HP8283/00



Krásné vlasy chráněné zevnitř i zvenčí

Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Vysoušeč vlasů MoistureProtect je vybaven infračerveným snímačem, který neustále měří optimální teplotu vysoušení vlasů, čímž zachovává jejich přirozenou vláhu. Součástí je také masážní nástavec pokožky hlavy, který stimuluje přirozený přísun živin pro vaše vlasy.

Technologie MoistureProtect

- Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů
- Inteligentní snímač MoistureProtect

Šetrná technologie

- Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání
- Funkce ThermoProtect brání přehřátí vašich vlasů

Vibrační nástavec pro masáž hlavy


- Vibrační nástavec pro masáž hlavy, který uvolní a stimuluje pokožku hlavy
- Snadno použitelný nástavec pro masáž hlavy, který uvolní a stimuluje pokožku hlavy
- Ergonomický tvar pro příjemnější ovládání
- Hladké a zaoblené štětiny pro jemnou masáž pokožky hlavy

Snadné použití

- 2 300 W vysoušecího výkonu
- Šest nastavení rychlosti a teplot pro optimální ovládání
- Tlačítko Cool shot pro fixaci účesu


Přednosti

Technologie MoistureProtect



Technologie MoistureProtect kontroluje a reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci. Protože neustále zajišťuje optimální teplotu, chrání vlasy před přehřátím. Užívejte si dokonale chráněné, nádherné vlasy.

Snímač MoistureProtect




Infračervený snímač MoistureProtect neustále sleduje a přizpůsobuje teplotu sušení, aby odpovídala potřebám vašich vlasů. Inteligentní snímač při sušení měří teplotu vlasů, a chrání je tak před ztrátou vlhkosti a poškozením kutikul. Dokonalé uchování vlhkosti zajišťuje vlasům větší lesk, jemnost a vlasy jsou zdravější. Snímač lze vypínat podle potřeby.

Vysoušení o příkonu 2300 W



Tento 2300W profesionální vysoušeč vlasů má šest rychlostí a nastavení teploty. Díky výsledné kombinaci výkonu, rychlosti a technologií vlasy usušíte a upravíte rychleji, snáze a citlivěji.

Ionizační péče



Záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují zář a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez zacuchání.

Vibrační nástavec pro masáž hlavy



Použijte vibrační nástavec pro masáž hlavy a stimulujte jím přirozený přísun výživných látek do svých vlasů. Měkké vibrující štětiny pomáhají stimulovat krevní oběh a přivádějí kyslík a výživu. Tyto přirozené živiny přispívají ke zdraví vašich vlasů a jemně uvolňují pokožku hlavy.

Snadno použitelný nástavec pro masáž hlavy



Jemně, bez tlaku přiložte masážní štětiny na pokožku v místě, kde cítíte napětí. Uvolněte se a pomalu provádějte kruhové pohyby kolem daného místa, anebo zůstaňte v místě, které potřebujete uvolnit. Vypínačem vyberte jedno

ze 3 nastavení vibrační rychlosti. Baterie jsou součástí balení, a tak si můžete ihned dopřát uvolňující, zdravou masáž pokožky hlavy.

Ergonomický tvar




Společnost Philips navrhuje věci vám na míru. Hladký, ergonomický tvar dokonale padne do ruky a zajišťuje ideální manipulaci.

Hladké a zaoblené štětiny



Štětiny nástavce pro masáž hlavy mají hladké a pěkně zaoblené konce, aby pokožku vaší hlavy nejen jemně masírovaly, ale také chránily.

ThermoProtect



Teplota ThermoProtect zajišťuje vašim vlasům perfektní teplotu sušení. Přináší výkonné, avšak citlivé sušení s péčí a optimálními výsledky.

Specifikace

Technické údaje

Výkon: 2 100–2 300 W

Délka kabelu: 2,5 m

Motor: stejnosměrný

Napětí: 220–240 V

Frekvence: ~50–60 Hz

Technologie zajišťující péči

Technologie MoistureProtect: Ano

Ionizační péče: Ano

Funkce

Proud chladného vzduchu: Ano

Nastavení teploty/rychlosti: 6

Příslušenství

Nástavce: Tvarovací koncovka, Difuzér

Design

Barva: Perlově bílá a růžovožlutá

Vibrační nástavec pro masáž hlavy

Příslušenství: 2 x baterie AA

Nastavení vibrace: 3

Tlačítko vypínače: Vypínač LED Tact

Štětina: Pevně připojené

Frekvence vibrací: až 1800krát za minutu*

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

