

PHILIPS

Sušilnik za lase
MoistureProtect

DryCare Prestige

Tehnologija MoistureProtect

Moč sušenja 2300 W

Nega z ioni za sijoče lase

Masažni aparat za lasišče



HP8283/00



Čudoviti lasje, zaščiteni z vseh strani Krepi sijaj in ohranja naravno vlažnost las

Sušilnik za lase MoistureProtect je opremljen z infrardečim senzorjem, ki neprekinjeno meri najprimernejšo temperaturo za sušenje las za ohranjanje naravne vlažnosti. Opremljen je tudi z masažnim aparatom za lasišče za stimulacijo naravnega pretoka hranil za lasišče.

Tehnologija MoistureProtect

- Tehnologija MoistureProtect ohranja naravno vlažnost las
- Pametni senzor MoistureProtect

Negovalna tehnologija

- Ionsko oblikovanje za gladke, ravne in sijoče lase
- Tehnologija ThermoProtect zaščiti vaše lase pred pregrevanjem

Masažni aparat za lasišče


- Masažni aparat za lasišče sprosti in stimulira vaše lasišče
- Praktičen masažni aparat za lasišče sprosti in stimulira vaše lasišče
- Ergonomska oblika za lažje rokovanje
- Zaobljene ščetine za nežno masažo lasišča

Enostavna uporaba

- 2300 W za hitro in učinkovito sušenje
- Šest nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor
- Hladen zračni tok za utrditev pričeske


Značilnosti

Tehnologija MoistureProtect



Tehnologija MoistureProtect uravnava in prilagaja temperaturo za večji sijaj in ohranja naravno vlažnost vaših las. Z zagotavljanjem optimalne temperature ščiti vaše lase pred pregrevanjem. Uživate v čudovitih laseh, zaščiteni z vseh strani.

Senzor MoistureProtect



Infrardeči senzor MoistureProtect nenehno nadzira in prilagaja temperaturo sušenja potrebam vaših las. Pametni senzor med sušenjem zana temperaturo vaših las ter preprečuje izgubo vlažnosti ter poškodbe povrhnjice. Rezultat ohranjanja vlažnosti vaših las so mehkejši, bolj sijoči in zdravi lasje. Po potrebi lahko senzor vklopite/izklopite.

Moč sušenja 2300 W



Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2300 W se ponaša s šestimi nastavitvami hitrosti in temperature. Rezultat te kombinacije sta hitrejša, enostavnejša in bolj nežna sušenje ter oblikovanje vaših las.

Nega z ioni



Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrjenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Masažni aparat za lasišče



Stimulirajte naravni pretok hranil v lasišče z masažnim aparatom za lasišče. Mehke vibrirajoče ščetine pomagajo stimulirati prekrvavljenost, pretok kisika in hranil. Naravna hranila pripomorejo k zdravju vaših las, hkrati pa nežno masirajo vaše lasišče.

Praktičen masažni aparat za lasišče



Masažne ščetine nežno brez pritiska prislonite na lasišče, kjer čutite napetost. Sprostite se in s počasnimi krožnimi gibi pomikajte aparat po lasišču ali ga ohranite na istem mestu, dokler ne sprostite napetosti. Z gumbom za vklop/izklop izberite eno od 3 nastavitvev hitrosti vibriranja. Baterije so priložene, tako da lahko takoj uživate v sproščujoči in zdravi masaži lasišča.

Ergonomska oblika



Philips oblikuje za vas. Enodelna in ergonomsko oblika se popolnoma prilaga v vašim rokam, zato je uporaba vedno prijetna.

Zaobljene ščetine



Ščetine masažnega aparata za ščetine imajo gladke in zaobljene konice, ki ščitijo in nežno masirajo vaše lasišče.

Temperatura ThermoProtect



Temperatura ThermoProtect zagotavlja popolno temperaturo sušenja vaših las. Zmogljivo, a nežno sušenje, ki nudi optimalne rezultate na skrben način.

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Moč: 2100–2300 W
Dolžina kabla: 2,5 m
Motor: DC
Napetost: 220–240 V
Frekvenca: ~50–60 Hz

Negovalne tehnologije

Tehnologija MoistureProtect
Nega z ioni

Značilnosti

Hladen zračni tok
Nastavitve temperature/hitrosti: 6

Dodatna oprema

Nastavki: Nastavek, Razpršilnik

Zasnova

Barva: Biserno bela in rožnato zlata

Masažni aparat za lasišče

Dodatna oprema: 2 bateriji AA
Nastavitve vibriranja: 3
Gumb za vklop/izklop: Stikalo na dotik LED
Ščetina: Nesnemljivi
Frekvenca vibriranja: do 1800–krat na minuto*

Servis

2-letna mednarodna garancija

