

# PHILIPS

Haartrockner und  
Haarglätter

Geschenkpaket

Limited Edition



HP8294/00



## Das perfekte Geschenk für Ihr Haar SalonDry Control und SalonStraight Essential

Dieses Shine-Set, bestehend aus einem Haartrockner und einem Glätteisen mit professioneller Temperatur, kommt in einer Geschenkverpackung mit exklusivem Design sowie einem schicken Muster auf beiden Produkten.

### Weniger Haarschäden

- Haartrockner: 6 Heiz-/Gebläsestufen für absolute Flexibilität
- Haarglätter: Keramikplatten für sanftes Gleiten und glänzendes Haar

### Schön gestylte Haare

- Haarglätter: 210 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling
- Haartrockner: Professionelle Leistung von 2100 W für Volumen wie vom Friseur
- Haartrockner: Perfekte Stylingergebnisse dank schmaler Düse
- Haartrockner: Kaltstufe für lang anhaltenden Look

### Einfache Bedienung

- Haarglätter: Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 30 Sekunden
- Haarglätter: Automatische Abschaltfunktion
- Haarglätter: Handgriff-Verschlussystem zur praktischen Aufbewahrung
- Haartrockner: 1,8 m langes Netzkabel
- Haarglätter: 1,8 m langes Netzkabel
- Der Diffusor gibt mehr Volumen

## Besonderheiten

### 210 °C hohe Temperatur wie bei den Profis



Mit dieser hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

### Keramikplatten



Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Keramikplatten wurden sorgfältig verarbeitet, um die Gleit- und Pflegeeigenschaften zu verbessern. So wird Ihr Haar perfekt glänzend.

### Kurze Aufwärmzeit



Haarglätter: Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 30 Sekunden

### Professionelle Leistung von 2100 W



Haartrockner: Professionelle Leistung von 2100 W für Volumen wie vom Friseur

### 6 Heiz-/Gebläsestufen



Haartrockner: 6 Heiz-/Gebläsestufen für absolute Flexibilität

### Schmale Stylingdüse



Perfekte Stylingergebnisse und glänzendes Haar dank schmaler Stylingdüse für ein präzises Styling.

## Daten

### Technische Daten

Wattleistung: Haartrockner 2100 W  
Kabellänge: 1,8 m  
Farbe/Design: Schwarz und Silber

### Eigenschaften

Kaltstufe  
Keramikbeschichtung  
Kabelgelenk  
Aufhängeöse  
Temperatur: 210 °C

### Service

2 Jahre Garantie

