

PHILIPS

Hajszárító és
egyenesítő

Ajándékcsomag

korlátozott széria



HP8294/00



A tökéletes ajándék haja számára SalonDry Control és SalonStraight Essential

A SalonSet egy különleges kialakítású ajándékcsomag, amely magában foglal egy hajszárítót és a professzionális hőfokú hajegyenesítőt, melyek hasonló mintázattal vannak díszítve.

Kevésbé károsítja haját

- Hajszárító: 6 hő/sebességfokozat a sokoldalú használhatóság érdekében
- Hajegyenesítő: Kerámia lapok a sima siklásért és csillogó hajért

Gyönyörűen megformált haj

- Hajegyenesítő: 210 °C-os, fodrászsalonokban is használt hőmérséklet, a tökéletes eredményért
- Hajszárító: Professzionális 2100 W a tökéletes eredményért
- Hajszárító: tökéletes hajformázás a vékony hajformázó fúvócsővel
- Hajszárító: Hideglevegő fokozat a frizura rögzítéséhez

Egyszerű használat

- Hajegyenesítő: Gyors felmelegedési idő, 30 másodpercen belül használatra kész
- Hajegyenesítő: automatikus kikapcsolás
- Hajegyenesítő: fogantyús zárrendszer az egyszerű tárolásért
- Hajszárító: 1,8 méteres hálózati kábel
- Hajegyenesítő: 1,8 méteres hálózati kábel
- A diffúzor dúsabb hatást kelt

Fénypontok

210 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet



Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi a haj stílusának megváltoztatását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Kerámia lapok



A kerámia természetéből adódóan rendkívül sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így haja tökéletesen csillogó lesz.

Gyors felmelegedési idő



Hajegyenesítő: Gyors felmelegedési idő, 30 másodpercen belül használatra kész

2100 W A szalonokban



Hajszárító: Professzionális 2100 W a tökéletes eredményért

6 hő- és sebességfokozat



Hajszárító: 6 hő/sebességfokozat a sokoldalú használhatóság érdekében

Vékony hajformázó fűvócső



Precíz hajformázást lehetővé tévő vékony hajformázó fűvócső a tökéletes formáért és fényes, sima frizuráért

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Teljesítmény: Hajszárító: 2100 W

Vezetékhoossz: 1,8 m

Szín/felület: fekete és szürkeáryalatos

Jellemzők

Hideg levegő fokozat

Kerámiabevonat

Elforgatható vezeték

Akasztógyűrű

Hőmérséklet: 210 °C

Szerviz

2 év garancia

