

PHILIPS

Hajgyenesítő



HP8297/00



Természetesen dús és sima haj

Hajgyenesítő a természetes hatású egyenes hajért

A Philips hajformázóval kíméletes módon természetes hatású és dús egyenes frizurát készíthet. Gyorsan, gyengéden és egyszerűen.

Gyönyörűen megformált haj

- 200 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért
- Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz
- Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

Kevésbé károsítja haját

- Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Egyszerű használat

- Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész
- Autom. kikapcsolás 60 perc elteltével
- Tökéletes beállítások: sima és természetesen dús hatás
- Az elforgatható vezetékkel elkerülhető a kábelek összegubancolódása
- 1,8 méteres hálózati kábel
- Egyenfeszültség

Fénypontok

Tökéletes szabályozhatóság



A tökéletes szabályozhatósággal pont megfelelő feszültség érhető el a kerámialapok és a haj között, így csodálatosan sima, dús hatású frizurája lehet.

Digitális hőbeállítás



A digitális hőbeállítással könnyen és gyorsan kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve beállíthatja a hajformázáshoz szükséges hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével. Ez lehetővé teszi az igényeinek és hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Az eredmény tökéletes hajformázás, egyetlen gombnyomásra.

Kerámia lapok

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Biztonságos használat




Egyes hajgyenesítők és hajsütővasak automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, melyet a teljes biztonság érdekében terveztek. Ha elfelejtené kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését a kábelek összegubancolódásának elkerülése érdekében.

1,8 méteres kábel



1,8 méteres hálózati kábel

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Vezetékossz: 1,8 m
Melegítési idő: 60 mp
Maximális hőmérséklet: 200 °C

Jellemzők

Kerámiabevonat
Elforgatható vezeték
Akasztógyűrű
Ionos légáram
Készenlétjelző fény

Hajtípus

Eredmény: Egyenes
Hajhossz: Hosszú, Rövid
Hajvastagság: Közepes, Vékony szálú

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia

