

PHILIPS

角蛋白直发器

加宽夹板

莹亮负离子

陶瓷角蛋白



HP8316/05



加宽夹板，轻松打造丝柔直发

这款飞利浦角蛋白直发器带有47mm加宽夹板和35秒速热技术，有助于在短时间内打造您期待的靓丽发型。直发板采用负离子技术和角蛋白涂层，可使直发板在造型时移动顺滑，有效减少拉扯断发。



靓丽造型

- 加宽夹板，让浓密头发或长发的造型效果上佳
- 负离子带来加倍呵护，令秀发健康亮泽、顺滑无比

呵护秀发

- 210°C 专业造型温度带来专业水准的造型效果
- 角蛋白陶瓷夹板，移动顺滑，打造闪亮秀发

操作简易

- 快速加热，35 秒内即可使用
- 1.8 米电源线增加使用灵活性
- 绕线装置，防止电源线缠结
- 简易锁扣装置，存储方便

产品亮点

加宽夹板

加宽直发夹板专为长而浓密的头发设计，加大的板宽每次可以拉直更多头发，缩短定型所需的时间。

莹亮负离子

带有负离子的直发板能给秀发带来即刻养护。带电负离子可以消除静电，呵护秀发，去除毛躁，让秀发顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的直发。

210°C 专业造型温度

210°C造型温度让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽直发。

角蛋白陶瓷夹板

这款直发器配有角蛋白陶瓷夹板，能让秀发亮泽、顺滑。

加热迅速

直发器可迅速加热，35 秒内即可使用

1.8 米电源线

1.8 米电源线增加使用灵活性

绕线装置

简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

简易锁扣

简易锁扣装置，存储方便

规格

技术规格

电线长度: 1.8 米

加热时间: 35 秒

电压: 220 伏

造型温度: 210°C

加宽直发板: 47 X 75 毫米

功能

存放挂钩

绕线装置

莹亮负离子

角蛋白陶瓷涂层

夹板锁

服务

2 年全球保修

