

PHILIPS

Essential Care

Hosszabb lapok (100 mm)

210 °C professzionális hőmérséklet

Kerámia lapok



HP8319/00



Egyszerű egyenesítés és csillogás

a 100 mm hosszú hajsütőlapoknak köszönhetően

A kifejezetten gyors és egyszerű használatot szem előtt tartva az új Essential Care hajegyenesítő hosszabb hajsütőlapjainak köszönhetően gyorsabban egyenes szálúvá varázsolhatja haját, és hajszárait sem kell féltenie a roncsolódástól.

Gyönyörűen formázott haj

- Hosszú lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez
- Professzionális, 210 °C-os magas hőmérséklet a tökéletes eredményért

Kevésbé károsítja haját

- A kerámia bevonat rendkívül könnyedén siklik

Egyszerű használat

- A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
- 1,8 méteres hálózati kábel
- Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész
- Univerzális feszültségválasztás
- Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek
- A világ minden részére kiterjedő, 2 éves garancia

Fénypontok

Hosszú lapok



A hosszabb hajsütőlapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, és rövidebb idő alatt biztosítják a tökéletes végeredményt.

210 °C-os professzionális hőmérséklet




Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amelyet szeretne.

Azonnali felmelegedés



A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész

1,8 méteres kábel



1,8 méteres hálózati kábel

Fogantyú zár



A hajgyenesítő lapjai összezárhatók. A készülék alsó részén található zárszerkezet a sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi lehetővé és megóvjá a hajgyenesítőt a véletlen sérülésektől.

Univerzális feszültségválasztás



Univerzális feszültségválasztás, hogy a készülék tökéletes útitársa lehessen

Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését a kábelek összegubancolódásának elkerülése érdekében.

2 év garancia



A világ minden részére kiterjedő, 2 éves garancia.

Kerámiabevonat



A sima, kerámia bevonatú lapok megvédik a haját a formázás közbeni sérüléstől.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Melegítési idő: 60 mp

Vezetékhoossz: 1,8 m

Szín/felület: fekete és szürkeárnyalatos

Maximális hőmérséklet: 210 °C

Hosszú lapok: 27x100 mm

Feszültség: Minden országban V

Jellemzők

Hőmérséklet: 210 °C

Elforgatható vezeték

Kerámiabevonat

Ionos légáram: Nem

Fogantyúzárral

Hajegyenesítő lapok anyaga: Kerámia

Tárolókampó

Elforgatható vezeték

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

