

# PHILIPS

## Straightener

### EssentialCare

Toermalijn-keramische platen

Langere platen (100 mm)

Professionele temperatuur van 210 °C



HP8321/00



## Glanzend en zacht met lange platen van 100 mm

Dankzij de speciaal ontworpen langere platen van de nieuwe Essential Care-straightener creëer je snel en eenvoudig die steile look zonder je haar te beschadigen.

### Zachte, glanzende stijl

- Lange platen voor snel en eenvoudig ontkrullen
- Professionele hoge temperatuur van 210 °C voor een perfect resultaat
- Glanzend, pluisvrij haar

### Gebruiksgemak

- Het handvat wordt vergrendeld voor eenvoudig en veilig opbergen
- Netsnoer van 1,8 m
- Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik
- Universeel voltage
- Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen
- 2 jaar wereldwijde garantie


# Kenmerken

## Lange platen



De langere platen zorgen voor een beter contact met het haar en helpen je sneller een perfect steil resultaat te verkrijgen.

## Professionele temperatuur van 210 °C




Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.

## Zeer snel op temperatuur



Dankzij de korte opwarmtijd kun je de straightener binnen 60 seconden gebruiken

## Snoer van 1,8 m




Netsnoer van 1,8 m

## Handvatvergrendeling



De straightener beschikt over een vergrendelingssysteem. Met deze vergrendelingsplaten aan de onderkant van de straightener berg je het apparaat snel en eenvoudig op en bescherm je het tegen schade.

## Universeel voltage



Geschikt voor alle voltages zodat deze perfecte reisgenoot altijd met je mee kan

## Meedraaiend snoer



De handige draaithechnologie draait het snoer, waardoor dit niet meer in de knoop komt.

## 2 jaar garantie



2 jaar wereldwijde garantie.

## Buitenlaag van keramisch toermalijn



Toermalijn-keramische platen geven negatieve ionen af. Dit zorgt voor glanzend, niet-statisch en pluisvrij haar.

# Specificaties

## Technische specificaties

**Verhittingstijd:** 60 sec  
**Snoerlengte:** 1,8 m  
**Kleur/afwerking:** zwart en zilverkleurig  
**Maximumtemperatuur:** 210 °C  
**Lange platen:** 28 x 100 mm  
**Voltage:** Wereldwijd volt

## Kenmerken

**Temperatuur:** 210 °C  
**Meedraaiend snoer**  
**Ionenconditioner:** Nee  
**Handvatvergrendeling**  
**Materiaal platen:** Keramisch toermalijn

## Ophanghaakje

**Meedraaiend snoer**  
**Buitenlaag van keramisch toermalijn**

## Service

**2 jaar wereldwijde garantie**

