

# PHILIPS

## Выпрямитель

### EssentialCare

Турмалиновые керамические  
пластины

Длинные пластины (100 мм)

Профессиональная температура  
210 °C



HR8321/00



## Блеск и гладкость

благодаря удлиненным пластинам (100 мм)

Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.

### Элегантный стиль

- Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления
- Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов
- Гладкие и блестящие волосы

### Удобство использования

- Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения
- Сетевой шнур 1,8 м
- Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд
- Переключение напряжения
- Шарнир предотвращает спутывание шнура
- 2 года гарантии по всему миру


## Особенности

### Длинные пластины




Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.

### Профессиональная температура 210 °C




Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

### Быстрый нагрев



Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

### Шнур 1,8 м




Сетевой шнур 1,8 м

### Фиксатор рукоятки




Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

### Переключение напряжения



Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

### Шнур на шарнире



Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

### 2 года гарантии



Международная гарантия 2 года.

### Керамико-турмалиновое покрытие



Турмалиновые керамические пластины выделяют отрицательно заряженные ионы, которые разглаживают волосы и снимают статическое электричество.

# Характеристики

## Технические характеристики

Время нагрева: 60 секунд

Длина шнура: 1,8 м

Цвет/отделка: Черный/серебристый

Максимальная температура: 210 °С

Длинные пластины:

28 x 100 мм

напряжение: В мире В

## Особенности

Температура: 210 °С

Шнур на шарнире: Да

Система ионизации: Нет

Система фиксации пластин: Да

Материал пластин: Керамика/турмалин

Петелька для хранения прибора: Да

Шнур на шарнире:

Да

Керамико-турмалиновое покрытие: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

