

PHILIPS

Hajgyenesítő

EssentialCare

Ionos kondicionálás

220°C-os, fodrászszalonokban
haszn. hőm.

Precíz kezelés



HP8324/00



Fényes és egyenesszálú frizura, ionos ragyogással

Pontosan beállítható hajgyenesítő

A kifejezetten az ionos ápolásra és pontos szabályozhatóságra tervezett új Philips Essential Care hajgyenesítővel egyenes szálúvá és ragyogóvá varázsolhatja haját – pontosan olyanná, amilyenné szeretné, miközben hajszárait sem kell féltenie a roncsolódástól.

Egyenesszálú frizura

- 220 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Kevésbé károsítja haját


- Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért
- Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható hőmérsékletnek köszönhetően
- A kerámia bevonat rendkívül könnyedén siklik

Egyszerű használat

- Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész
- A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
- Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével
- Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek
- Univerzális feszültségválasztás
- 1,8 méteres hálózati kábel
- A világ minden részére kiterjedő, 2 éves garancia


Fénypontok

220 °C-ig szabályozható hőmérséklet



Pontos beállítás a 220 °C-ig szabályozható hőmérsékletnek köszönhetően

Ionos ápolás



Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajsálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Azonnali felmelegedés



A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész

Fogantyú zár




A hajgyenesítő lapjai összezárhatók. A készülék alsó részén található zárszerkezet a sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi lehetővé és megóvja a hajgyenesítőt a véletlen sérülésektől.

Elforgatható vezeték



Az igen hasznos elforgatható vezeték technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését a kábelek összegubancolódásának elkerülése érdekében.

Biztonságos használat




Egyes hajgyenesítők és hajsütővasak automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, melyet a teljes biztonság érdekében terveztek. Ha elfelejtené kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Kerámiabevonat




A sima, kerámia bevonatú lapok megvédik a hajat a formázás közbeni sérüléstől.

1,8 méteres kábel



1,8 méteres hálózati kábel

Univerzális feszültségválasztás



Univerzális feszültségválasztás, hogy a készülék tökéletes útitársa lehessen

2 év garancia



A világ minden részére kiterjedő, 2 éves garancia.

220 °C-os, professzionális hőmérséklet

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi a haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Melegítési idő: 60 mp

Maximális hőmérséklet: 220 °C

Vezeték hossz: 1,8 m

Fűtőelem típusa: PTC

Feszültség: 110–240 V

Szín/felület: fekete és gyöngyház barack

Jellemzők

Elforgatható vezeték

Kerámiabevonat

Hajtípus

Eredmény: Egyenes

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony szálú

Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

