

PHILIPS

Lisseur, plaques imprégnées de tourmaline

StraightCare

Revêtement tourmaline

Température de 220 °C

6 réglages de température



HP8324/20



Lissage et brillance ultimes

Lisseur avec plaques imprégnées de tourmaline

Ce lisseur a des plaques ultra-lisses, ce qui réduit les frictions, évite que les cheveux ne se cassent et les laisse lisses et brillants de santé.

Des résultats impeccables

- Revêtement tourmaline pour des cheveux doux et brillants
- Température jusqu'à 220 °C pour des résultats impeccables

Cheveux préservés

- 6 réglages de température, pour une maîtrise absolue

Facile d'utilisation

- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
- Verrouillage des plaques en position fermée pour un rangement sûr et facile
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
- Tension universelle
- Garantie internationale de 2 ans

Points forts

Revêtement tourmaline




Les plaques en céramique préservent la beauté de vos cheveux lorsque vous les lissez. Elles sont imprégnées de tourmaline, pour des cheveux lisses et brillants.

Température variable jusqu'à 220 °C



La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le style lisse que vous souhaitez.

6 réglages de température



Les différents réglages de température vous offrent une maîtrise absolue et vous permettent d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

Temps de chauffe ultra-rapide




Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes

Verrouillage des plaques



Le lisseur est équipé d'un mécanisme de verrouillage des plaques. Situé à la base du lisseur, il permet de ranger rapidement et facilement le lisseur et le protège d'éventuels dégâts.

Cordon de 1,8 m




Cordon d'alimentation 1,8 m

Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Tension universelle



Tension internationale idéale pour les voyages

Garantie 2 ans



Garantie internationale de 2 ans.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Tension: 110-240 volt

Réglages de température: 140 - 220 °C

Temps de chauffe: 60 s

Longueur du cordon: 1,8 m

Température maximum: 220 °C

Caractéristiques

Anneau de suspension

Revêtement: Céramique tourmaline

Cordon rotatif

Entretien

Deux ans de garantie internationale

