



Lisseur, plaques imprégnées de tourmaline

- Revêtement tourmaline
- Température de 220 °C
- 6 réglages de température

HP8324/20

Lissage et brillance ultimes

Lisseur avec plaques imprégnées de tourmaline

Ce lisseur a des plaques ultra-lisses, ce qui réduit les frictions, évite que les cheveux ne se cassent et les laisse lisses et brillants de santé.

Avantages

Des résultats impeccables

- Revêtement tourmaline pour des cheveux doux et brillants
- Température jusqu'à 220 °C pour des résultats impeccables

Cheveux préservés

- 6 réglages de température, pour une maîtrise absolue

Facile d'utilisation

- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

- Verrouillage des plaques en position fermée pour un rangement sûr et facile
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
- Tension universelle
- Garantie internationale de 2 ans

PHILIPS

Fonctions

Revêtement tourmaline



Les plaques en céramique préservent la beauté de vos cheveux lorsque vous les lissez. Elles sont imprégnées de tourmaline, pour des cheveux lisses et brillants.

Température variable jusqu'à 220 °C



La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le style lisse que vous souhaitez.

6 réglages de température



Les différents réglages de température vous offrent une maîtrise absolue et vous permettent d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

Temps de chauffe ultra-rapide



Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes

Verrouillage des plaques



Le lisseur est équipé d'un mécanisme de verrouillage des plaques. Situé à la base du lisseur, il permet de ranger rapidement et facilement le lisseur et le protège d'éventuels dégâts.

Cordon de 1,8 m




Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Tension universelle



Tension internationale idéale pour les voyages

Garantie 2 ans



Garantie internationale de 2 ans.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Spécificités techniques

Tension	110-240 volt
Réglages de température	140 - 220 °C
Temps de chauffe	60 s
Longueur du cordon	1,8 m
Température maximum	220 °C

Largeur	30,00 cm
Profondeur	6,50 cm
Poids net	0,35 kg
Poids brut	0,47 kg
EAN	08710103755869
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851632

Caractéristiques

Anneau de suspension	Oui
Revêtement	Céramique tourmaline
Cordon rotatif	Oui

Carton externe

Longueur	31,00 cm
Largeur	21,00 cm
Hauteur	24,00 cm
Poids brut	3,12 kg
EAN	18710103755866
Nombre d'emballages	6

Entretien

Deux ans de garantie internationale	Oui
-------------------------------------	-----

Dimensions de l'emballage

Hauteur	11,00 cm
---------	----------



Les données sont sujettes à changement
2016, décembre 6

Version: 1.2.1
EAN: 08710103755869

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com