

Philips  
Care SilkySmooth

**Keramische platen**  
Temperatuur van 140 - 220 °C  
Ionenconditioner



HP8333/00



## Steil glanzend haar zonder beschadigingen

### Straightener met gladde platen

De Philips Care Straightener heeft de gladste platen, zodat wrijving en haarbreek worden voorkomen. Je haar krijgt een gezonde glans.

#### **Prachtig gestyled haar**

- Glijdt 2x beter door je haar dankzij de SilkySmooth keramische platen

#### **Minder beschadiging van je haar**

- Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluivrij haar
- Maximale controle tot 220°C met variabele temperatuur

#### **Gebruiksgemak**

- Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik
- Het handvat wordt vergrendeld voor eenvoudig en veilig opbergen
- Automatische uitschakeling na 60 minuten
- Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen
- Universeel voltage



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Kenmerken

### SilkySmooth keramische platen



Keramik is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De SilkySmooth-platen zijn zo bewerkt om de gladde en verzorgende eigenschappen van keramiek te verbeteren waardoor je haar een perfecte glans krijgt.

### Variabele temperatuur tot 220°C



Maximale controle tot 220°C met variabele temperatuur

### Ionenverzorging



Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditioner. De negatieve ionen elimineren

statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

### Zeer snel op temperatuur



Dankzij de korte opwarmtijd kun je de straightener binnen 60 seconden gebruiken

### Handvatvergrendeling



De straightener beschikt over een vergrendelingsstelsel. Met deze vergrendelingsplaten aan de onderkant van de straightener berg je het apparaat snel en eenvoudig op en bescherm je het tegen schade.

## Specificaties

### Technische specificaties

- Verhittingstijd: 60 sec
- Maximumtemperatuur: 220 °C
- Snoerlengte: 1,8 m
- Type verwarmers: PTC
- Voltage: 110-240 volt

### Kenmerken

- Keramische buitenlaag: SilkySmooth (keramisch)
- Meedraaiend snoer

### Haartype

- Eindresultaat: Steil
- Haardikte: Medium, Dik, Slank
- Haarlengte: Lang, Medium, Kort

### Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

