

PHILIPS

Lisseur avec plaques
kératine extra-larges

StraightCare

Plaques extra-larges


Température de lissage à
230 °C

14 réglages de températures

Fonction ionique



HP8338/20



Lissage longue durée pour cheveux indisciplinés

Lisseur avec plaques extra-larges imprégnées de kératine

Ce lisseur a été spécialement conçu pour lisser facilement les cheveux indisciplinés, grâce à ses plaques 40 % plus larges et à son peigne double action amovible.

Des résultats impeccables

- Plaques extra-larges idéales pour les cheveux indisciplinés
- Température jusqu'à 230 °C pour des résultats parfaits
- Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis
- Revêtement kératine pour des cheveux doux et brillants

Cheveux préservés


- 14 températures, pour une maîtrise absolue

Facile d'utilisation

- Chauffe rapide, prêt en 30 secondes
- Oubliez les changements de réglage intempestifs avec le verrouillage
- Verrouillage des plaques en position fermée pour un rangement sûr et facile
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
- Tension universelle
- Garantie internationale de 2 ans

Points forts

Plaques extra-larges



Les plaques extra-larges et le peigne double action amovible ont été spécialement conçus pour les cheveux indisciplinés.

Température variable jusqu'à 230 °C



La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le style lisse dont vous rêvez.

14 températures



Les différents réglages de température vous offrent une maîtrise absolue et vous permettent d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

Fonction ionique



Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et

lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Revêtement kératine



Les plaques en céramique préservent la beauté de vos cheveux lorsque vous les lissez. Elles sont imprégnées de kératine, pour des cheveux lisses et brillants.

Temps de chauffe ultra-rapide




Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'emploi en 30 secondes

Verrouillage des plaques



Le lisseur est équipé d'un mécanisme de verrouillage des plaques. Situé à la base du lisseur, il permet de ranger rapidement et facilement le lisseur et le protège d'éventuels dégâts.

Cordon de 1,8 m



Cordon d'alimentation 1,8 m

Fonction de verrouillage

Vous avez le contrôle. Plus de risque de voir l'appareil s'allumer ou s'éteindre ou le réglage de température changer de façon intempestive grâce à la fonction de verrouillage. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.

Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Tension universelle



Tension internationale idéale pour les voyages

Caractéristiques

Spécificités techniques

Tension: 110-240 volt

Temps de chauffe: 30 s

Longueur du cordon: 1,8 m

Température maximum: 230 °C

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Caractéristiques

Cordon rotatif

Anneau de suspension

Revêtement: Kératine

Fonction ionique

