

PHILIPS

Care & Control
hajgyenesítő

Care & control

Kerámia lapok

130-200 °C hőmérséklet

Ionos kondicionálás



HP8344/00



3x több gyengédség a hajhoz

Hajgyenesítő ionos kondicionálással

Az új Philips Care & Control hajgyenesítő a tökéletes hajstílus kialakítása közben is gyengéd a hajához. Az ionos kondicionálás, a Silky smooth kerámialapok és a digitális hőfokszabályzó háromszor gyengédebb hajgyenesítést tesz lehetővé

Kevésbé károsítja haját

- Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért
- A SilkySmooth kerámialapoknak köszönhetően kétszer simább a hajon
- A ThermoGuard funkcióval megelőzhető a készülék esetleges túlhevülése (200°C-ot meghaladó hőmérséklet)
- Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval
- Egészséges haj forró részek nélkül az egyenletes hőelosztásnak köszönhetően

Gyönyörűen formázott haj

- 230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Egyszerű használat

- Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész
- A billentyűzáró funkcióval nem fogja többé véletlenül megnyomni a gombokat
- A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
- Hordtáska tartozék az egyszerű tárolásért
- 1,8 méteres hálózati kábel
- Az elforgatható vezetékkel elkerülhető a kábelek összegubancolódása

Fénypontok

Ionos ápolás



Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a haját, selymesebbé teszik a hajsálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

SilkySmooth kerámialapok

A kerámia természetéből adódóan rendkívül sima és tartós, ezért a hajgyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így haja tökéletesen csillogó lesz.

ThermoGuard hővédelem

A ThermoGuard megakadályozza a véletlen hőbehatást, a hőmérséklet 5°C-os lépésekben történő emelésével 200°C felett.

Digitális beállítások



Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval a tökéletes eredmény érdekében, minden hajtípushoz

Azonnali felmelegedés




A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30 mp alatt használatra kész

Fogantyú zár



A hajgyenesítő lapjai összezárhatók. A készülék alsó részén található zárszerkezet a sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi lehetővé és megóvja a hajgyenesítőt a véletlen sérülésektől.

1,8 méteres kábel



1,8 méteres hálózati kábel

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Melegítési idő: 30 mp

Vezeték hossz: 1,8 m

Maximális hőmérséklet: 230 °C

Jellemzők

Készenlétjelző fény

Elforgatható vezeték

Kerámiabevonat

Akasztógyűrű

Ionos légáram

Hajtípus

Eredmény: Egyenes

Hajhossz: Hosszú, Rövid

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony szálú

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia

