

PHILIPS

Выпрямитель Care &
Control

Care & control

Керамические пластины

Температура 130–230 °C

Ионизация



HP8344/00



В 3 раза больше заботы о ваших волосах

Выпрямитель с системой ионизации

Новый выпрямитель Care & Control от Philips позволяет создать желаемый образ и минимизировать риск повреждения волос. Система ионизации, керамические пластины SilkySmooth и цифровая настройка температуры обеспечивают в 3 раза более бережную укладку.

Более бережно

- Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос
- В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth
- ThermoGuard
- Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры
- Здоровые волосы без перегретых участков благодаря технологии равномерного распределения тепла

Красиво уложенные волосы

- Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

Удобство использования

- Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд
- Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены
- Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения
- Чехол в комплекте для удобства хранения
- Сетевой шнур 1,8 м
- Шарнир предотвращает спутывание шнура

Особенности

Ионизация для бережной сушки



Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

Керамические пластины SilkySmooth

Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.

ThermoGuard


Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °С, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °С.

Цифровая настройка температуры укладки



Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

Быстрый нагрев




Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

Фиксатор рукоятки



Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

Шнур 1,8 м



Сетевой шнур 1,8 м

Характеристики

Технические характеристики

Время нагрева: 30 с

Длина шнура: 1,8 м

Максимальная температура: 230 °С

Особенности

Индикатор готовности к работе: Да

Шнур на шарнире: Да

Керамическое покрытие: Да

Петелька для подвешивания: Да

Система ионизации: Да

Тип волос

Конечный результат: Прямые

Длина волос: Длинные, Короткие

Толщина волос: Средние, Густые, Тонкие

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

