

# PHILIPS

## Hajgyenesítő

### Care Straight & Curl

Hajlított kerámialapok

Egyenletes hőelosztás 230 °C

Ionos kondicionálás



HP8345/00



## 3x több gyengédség az egyenes és hullámos hajhoz

### Hajgyenesítő ionos ápolással

Az új Philips Straight & Curl a tökéletes egyenes, hullámos vagy göndör frizura biztosítása közben is gyengéd a hajához. Az ionos kondicionálás, a Silky smooth kerámialapok és a digitális hőfokszabályzó háromszor gyengédebb hajgyenesítést tesz lehetővé

#### **Kevésbé károsítja haját**

- Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért
- A SilkySmooth kerámialapoknak köszönhetően kétszer simább a hajon
- A ThermoGuard funkcióval megelőzhető a készülék esetleges túlhevülése (200°C-ot meghaladó hőmérséklet)
- Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval
- Egészséges haj forró részek nélkül az egyenletes hőelosztásnak köszönhetően

#### **Gyönyörűen formázott haj**

- 230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért
- Ívelt lapok a hullámok és puha fürtök könnyű kialakításáért

#### **Egyszerű használat**

- Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész
- A billentyűlezáró funkcióval nem fogja többé véletlenül megnyomni a gombokat
- A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
- Hordtáska tartozék az egyszerű tárolásért
- 1,8 méteres hálózati kábel

# Fénypontok

## Ionos ápolás



Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a haját, selymesebbé teszik a hajsálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

## SilkySmooth kerámialapok

A kerámia természetéből adódóan rendkívül sima és tartós, ezért a hajgyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos kialakítású SilkySmooth lemezek megnövelik a kerámia simító és ápoló tulajdonságait, így haja tökéletesen csillogó lesz.

## ThermoGuard hővédelem


A ThermoGuard megakadályozza a véletlen hőbehatást, a hőmérséklet 5°C-os lépésekben történő emelésével 200°C felett.

## Digitális beállítások



Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval a tökéletes eredmény érdekében, minden hajtípushoz

## Azonnali felmelegedés




A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30 mp alatt használatra kész

## Fogantyú zár



A hajgyenesítő lapjai összezárhatók. A készülék alsó részén található zárszerkezet a sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi lehetővé és megóvja a hajgyenesítőt a véletlen sérülésektől.

## 1,8 méteres kábel



1,8 méteres hálózati kábel

# Műszaki adatok

## Műszaki adatok

Melegítési idő: 30 mp  
Vezetékossz: 1,8 m  
Maximális hőmérséklet: 230 °C

## Jellemzők

Készenlétjelző fény  
Elforgatható vezeték  
Kerámiabevonat  
Akasztógyűrű  
Ionos légáram

## Hajtípus

Eredmény: Egyenes  
Hajhossz: Hosszú, Rövid  
Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony szálú

## Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia

