

# PHILIPS

KeraShine Care&Control  
hajegyenesítő

Ápoló kiadás

Ionos

230 °C

Keratin kerámia bevonat



HP8348/00



## Biztonságos hajegyenesítés a selymesen sima hajért

keratinos borítású kerámialapokkal

Az új Philips KeraShine ionos hajegyenesítő keratin borítású kerámialapjai lehetővé teszik az Ön számára, hogy kedve szerint egyenesítse haját, miközben a legnagyobb óvatossággal jár el.

### Gyönyörűen formázott haj

- 230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

### Kevésbé károsítja haját

- Védő keramiabevonat keratin beillesztéssel
- Egészséges haj forró részek nélkül az egyenletes hőelosztásnak köszönhetően
- Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért
- A ThermoGuard funkcióval megelőzhető a készülék esetleges túlhevülése (200°C-ot meghaladó hőmérséklet)
- Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval

### Egyszerű használat

- Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész
- Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek
- Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével
- A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
- 1,8 méteres hálózati kábel
- A billentyűlezáró funkcióval nem fogja többé véletlenül megnyomni a gombokat



asimpleswitch.com

# Fénypontok

## Gondoskodás a hajnak



Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel a haj kímélése érdekében

## Ionos ápolás



Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a haját, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

## 230 °C-os professzionális hőmérséklet



Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi a haja formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít, amilyet szeretne.


## Egyenletes hőelosztás

A korszerű Philips EHD+ technológia révén a hajformázó egyenletes hőelosztást biztosít anélkül, hogy káros hatású forró pontok képződnének. Ez további védelmet jelent, és elősegíti, hogy a haja egészséges és csillogó maradjon.

## ThermoGuard hővédelem

A ThermoGuard megakadályozza a véletlen hőbehatást, a hőmérséklet 5°C-os lépésekben történő emelésével 200°C felett.

## Azonnali felmelegedés




A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30 mp alatt használatra kész

## Automatikus billentyűzáró funkció


Mindig Ön irányít. Nincs több véletlen ki-/bekapcsolás vagy hőmérséklet-elállítás a billentyűzáró funkciónak köszönhetően.

## Biztonságos használat




Egyes hajgyenesítők és hajsütővasak automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, melyet a teljes biztonság érdekében terveztek. Ha elfelejtené kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével automatikusan kikapcsol.

## Fogantyú zár



A hajgyenesítő lapjai összezárhatók. A készülék alsó részén található zárszerkezet a sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi lehetővé és megóvja a hajgyenesítőt a véletlen sérülésektől.

## 1,8 méteres kábel



1,8 méteres hálózati kábel

## Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését a kábelek összegubancolódásának elkerülése érdekében.

## Digitális beállítások



Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval a tökéletes eredmény érdekében, minden hajtipushoz



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

# Műszaki adatok

## Műszaki adatok

Melegítési idő: 30

Vezetékhoossz: 1,8 m

Maximális hőmérséklet: 230 °C

## Jellemzők

Készenlétjelző fény

Elforgatható vezeték

Kerámiabevonat

Akasztógyűrű

Ionos légáram

## Hajtípus

Eredmény: Egyenes

Hajhossz: Hosszú, Rövid

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony szálú

## Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

