

PHILIPS

Hajgyenesítő

ProCare

Sonic



HP8349/00



Maximális védelem, csodálatos ragyogás Hajgyenesítő, túlmelegedés nélkül

Tökéletes hajápolás. A Philips ProCare Sonic hajkiegyenesítő az újonnan kifejlesztett Triple-Care™ hajgyenesítő lapok, az állandó hőmérséklet, az EHD technológia™ és a Sonic technológia segítségével védi a haját a túlmelegedéstől

Gyönyörűen formázott haj

- Kerámia lapok a sima és csillogó hajért
- Nagyszerű eredmény rövid idő alatt a gyengéd szonikus rezgéseknek köszönhetően
- Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Kevésbé károsítja haját

- Egészséges haj forró részek nélkül az egyenletes hőelosztásnak köszönhetően
- Ápoló és hatékony egyenesítés állandó hőmérsékleten

Egyszerű használat

- Automatikus kikapcsolás 60 perc elteltével
- A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
- Tartozék: hőálló alátét
- Gyors felmelegedés, 15 mp-en belül használatra kész
- A billentyűzárási funkcióval nem fogja többé véletlenül megnyomni a gombokat
- Univerzális feszültségválasztás

Fénypontok

Biztonságos használat

Egyes hajgyenesítők és hajsütővasak automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, melyet a teljes biztonság érdekében terveztek. Ha elfelejtene kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Kerámia lapok

A hajgyenesítő lapok egyik legkiválóbb alapanyaga a kerámia, mely természetéből adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok könnyedén siklanak végig a haján, a haja pedig tökéletesen csillogó lesz.

Állandó hőmérséklet



A hajgyenesítő folyamatosan állandó hőmérsékletet tart fenn. A nagy teljesítményű fűtőelemnek köszönhetően olyan hőmérsékleten egyenesítheti haját, mely jobban védi azt, és pontosan olyan frizurát készíthet, amelyet szeretne!

Egyenletes hőelosztás

A korszerű Philips EHD+ technológia révén a hajformázó egyenletes hőelosztást biztosít anélkül, hogy káros hatású forró pontok képződnének. Ez további védelmet jelent, és elősegíti, hogy haja egészséges és csillogó maradjon.

Fogantyú zár

A hajgyenesítő lapjai összezárhatók. A készülék alsó részén található zárszerkezet a sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi lehetővé és megóvja a hajgyenesítőt a véletlen sérülésektől.

Hőálló alátét

Tartozék: hőálló alátét

Azonnali felmelegedés



A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 15 mp alatt használatra kész

Automatikus billentyűlezáró funkció

Mindig kezében tarthatja az irányítást. A billentyűlezáró funkciónak köszönhetően többé nem fogja véletlenül be-/kikapcsolni a hajformázót, vagy megváltoztatni a hőmérsékletet. A kioldáshoz nyomja meg a gombot 3 mp-ig.

Gyengéd szonikus rezgések



Nagyszerű eredmény rövid idő alatt a gyengéd szonikus rezgéseknek köszönhetően

Univerzális feszültségválasztás



Univerzális feszültségválasztás, hogy a készülék tökéletes útitársa lehessen

Ionos ápolás



Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a haját, selymesebbé teszik a hajsálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Feszültség: 110-240 V

Melegítési idő: 15 másodperc

Vezetékhoossz: 2 m

Szín/felület: lila, fekete

Fűtőelem típusa: Csúcsminőség

Maximális hőmérséklet: 199 °C

Jellemzők

Készenlétjelző fény

Elforgatható vezeték

Kerámiabevonat

Ionos légáram

Hajtípus

Eredmény: Egyenes

Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony szálú

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

