

PHILIPS

Hajgyenesítő



HP8350



Tartós frizura, mintha fodrász készített volna

SalonStraight Pro XL

A minden hajtípusnál használható, de kifejezetten a hosszú vagy vastag szálú hajhoz kifejlesztett SalonStraight Pro XL segítségével a hajgyenesítés gyors és egyszerű. A kerámialapok és a 220 °C-os professzionális hőmérséklet a kiváló eredmény kulcsa.

Gyönyörűen megformált haj

- Kerámia lapok a sima és csillogó haj érdekében
- Digitális hőbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípus esetében
- 220 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Kevésbé károsító módon

- EHD+ technológia a nagyobb védelemért és a csillogóbb eredmény érdekében

Időmegtakarítás

- Extra széles lapok a jobb eredmény érdekében hosszú vagy vastag szálú haj esetén
- Azonnali felmelegedés: 30 másodpercen belül használatra kész

Könnyen használható

- Elforgatható vezeték, hogy a kábelek összegubancolódása elkerülhető legyen
- Egyszerűen összezárható a kényelmes tárolás érdekében
- Kettős feszültségválasztás – a világ bármely részén használható
- Automatikus kikapcsolás egy óra elteltével, a nagyobb biztonság érdekében

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Vezetékhozz: 1,8 m

Maximális hőmérséklet: 220 °C

Szervizelhetőség

csere

Hajtípus

Törékeny hajra

Jelenlegi frizura: Egyenes, Hullámos, Göndör

Eredmény: Egyenes

Hajhossz: Hosszú, Közepes

Hajvastagság: Vékony szálú, Vastag szálú

