

Philips
ProCare Keratin

Placas cerámicas

Distribución uniforme del calor,
199 C
Acondicionamiento ionizado
Tiempo de calentamiento de 15 s

HP8362/20



Máxima protección, brillo increíble

La plancha para el cabello ActiveCare de Philips protege a tu cabello del exceso de calor, gracias a sus nuevas placas Triple-Care™ con temperatura constante, tecnología EHD™ y tecnología Sonic

El estilo perfecto para tu cabello

- Placas cerámicas para un deslizamiento suave y un cabello brillante
- Excelentes resultados en menos tiempo gracias a las suaves vibraciones sónicas

Menos daño para el cabello

- Un cabello sano sin puntos de calor con la distribución uniforme del calor.
- Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz
- Un sistema de planchado eficaz y cuidadoso con el cabello, con temperatura constante

Fácil de usar

- Apagado automático tras 60 minutos
- Bloqueador de cierre en el mango para guardar de forma fácil y segura
- Incluye: estuche resistente al calor
- Calentamiento rápido: lista para usar en 15 segundos
- Con la función de bloqueo, olvídate de los cambios de ajustes por accidente
- Voltaje universal


PHILIPS

ProCare Keratin

Placas cerámicas Distribución uniforme del calor, 199 °C, Acondicionamiento ionizado, Tiempo de calentamiento de 15 s

Destacados

Placas cerámicas



La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu cabello para darle un brillo increíble.

Temperatura constante



Esta plancha mantiene una temperatura más constante. Gracias a su calentador de gran rendimiento, te permite planchar el pelo a una temperatura más cuidadosa con el cabello, a la vez que te ayuda a conseguir el estilo exacto que deseas.

Distribución uniforme del calor

La avanzada tecnología EHD+ de Philips te ofrece una distribución uniforme del calor, aun en altas temperaturas. Evita el sobrecalentamiento, protege tu cabello y lo mantiene saludable y brillante.

Calentamiento rápido



El período de calentamiento de la plancha es muy corto, lo que te permite empezar a utilizarla en tan solo 15 segundos.

Función de bloqueo automático de teclas



Ahora, tú tienes el control. Di adiós a los cambios accidentales en el ajuste de la temperatura y al encendido o apagado de la plancha por accidente, gracias a la función de bloqueo. Para desbloquearla, basta con que pulses el botón durante 3 segundos.

Vibracionesónicas delicadas



Excelentes resultados en menos tiempo gracias a las suaves vibracionesónicas

HP8362/20

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Voltaje: 110-240 V
- Tiempo de calentamiento: 15s
- Longitud del cable: 1,8 m
- Color/acabado: Blanco dorado
- Tipo de calentador: Alto rendimiento
- Temperatura máxima: 199 °C

Funciones

- Indicador de listo para usar: Y
- Cable giratorio: Y
- Revestimiento de cerámica: Y

Tipo de cabello

- Resultado final: Lacio
- Largo del cabello: Largo, Medio, Corto
- Grosor del cabello: Medio, Grueso, Fino

Servicio

- 2 años de garantía en todo el mundo: Y



Fecha de publicación
2016-10-06

Versión: 2.0.1

EAN: 08 71010 36414 07

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com