

# PHILIPS

Plancha para el pelo

MoistureProtect

Tecnología MoistureProtect

Iónico

Placas de cerámica flotantes



HP8372/00



## Conservá la hidratación natural de tu cabello Para un brillo saludable

La tecnología de sensores permite proteger el equilibrio de la humedad de tu cabello. Mediante el sensor, se diagnostica tu cabello 30 veces por segundo y se adapta la temperatura para conservar la hidratación natural. Hasta un 63% de conservación de la humedad (medido después de una pasada en el 2013).

### Tecnología MoistureProtect

- Protección de la humedad perfecta con innovador sensor

### El look que querés para tu cabello

- Evita la electricidad estática para un cabello suave, brillante y sin frizz

### Fácil de usar


- Tiempo de calentamiento instantáneo de 15 s
- Calentador de alto rendimiento más rápido y para un mayor cuidado
- 3 ajustes digitales de temperatura

### Tecnología de cuidado

- Aplicá menos presión en el pelo para reducir el riesgo de quiebres
- Control del calor perfecto con innovador sensor


# Destacados

## Tecnología MoistureProtect




Mediante el sensor, se diagnostica tu cabello 30 veces por segundo y se adapta la temperatura para conservar la hidratación natural.

## Emisión activa de iones



Gracias a los iones con carga negativa, se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave, brillante y sin frizz.

## Placas de cerámica flotantes



Las placas flotantes se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto permite proteger el folículo piloso de daños, además de reducir la probabilidad de quiebres del cabello.

## Sensor de protección de la humedad



Con el sensor MoistureProtect se regula el calor de las placas alisadoras según las necesidades de tu cabello, lo cual permite protegerlo del sobrecalentamiento.

## Calentador de alto rendimiento



Esta plancha para el cabello mantiene una temperatura más constante para resultados coherentes. El calentador de alto rendimiento


proporciona la temperatura para un mayor cuidado, a la vez que te ayuda a conseguir el estilo exacto que deseas. Te peinarás con mayor rapidez, ya que necesitarás menos pasadas para alisar tu cabello.

## Tiempo de calentamiento de 15 s



El calentador de alto rendimiento garantiza un tiempo de calentamiento rápido de tan solo 15 segundos.

## Control de temperatura



3 ajustes de temperatura (200, 175 y 150 grados Celsius) que funcionan junto con el sensor para garantizar un alisado con la temperatura adecuada para tu tipo de cabello en cualquier momento.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 2,0 m  
Tiempo de calentamiento: 15 s  
Temperatura máxima: 200 °C  
Tipo de calentador: Calentador de alto rendimiento  
Voltaje: 110-240 V

## Tecnologías para el cuidado del pelo

Tecnología MoistureProtect  
Placas de cerámica flotantes  
Iónico

## Funciones

Revestimiento de cerámica: Sí  
Apagado automático: después de 60 min  
Cable giratorio  
Pantalla oculta: Sí

## Servicio

2 años de garantía internacional

## Accesorios

Funda: Sí

