

PHILIPS

Plattång

MoistureProtect

Bevara hårets naturliga fukthalt

Vårdande joniserande funktion

Rörliga keramiska plattor



HP8372/00



Bevara hårets naturliga fukthalt

Friskt hår med hälsosam glans!

Styla håret utan att skada det! Moisture Protect Plattång har en inbyggd liten sensor som mäter hårets fukthalt hela 30 gånger per sekund för att kontinuerligt anpassa temperaturen för att inte skada håret. Den innovativa funktionen skyddar hårets naturliga fukthalt när du stylar det.

Fuktbevarande teknik

- Perfekt fuktskydd med innovativ sensor

Vackert stylat hår

- Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt hår

Lättanvänt


- Snabb uppvärmning på bara 15 sek
- Snabbare och vårdande värmare med hög prestanda
- 3 digitala temperaturinställningar

Vårdande teknik

- Ger mindre tryck på håret så att inte hårstråna bryts
- Perfekt värmekontroll med innovativ sensor


Funktioner

Fuktbevarande teknik




Sensorn analyserar ditt hår trettio gånger i sekunden och anpassar temperaturen för att bevara hårets naturliga fukt.

Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt hår



Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.

Rörliga keramiska plattor



De rörliga plattorna flyttas så att trycket på håret justeras. Det skyddar hårstråna från att skadas och förebygger därför hårslitage.

MoistureProtect-sensorn



MoistureProtect-sensorn reglerar värmen i plattorna så att inte håret överhettas.


Värmare med hög prestanda



Den här plattången håller en mer konstant temperatur. Tack vare värmaren med hög kapacitet kan du få håret rakt med en


skonsammare temperatur och ändå få exakt den stil du vill ha! Det går snabbare att styla håret eftersom du inte behöver dra plattången genom håret lika många gånger.

15 sek. uppvärmningstid



Högprestandavärmaren ger snabb uppvärmning på bara 15 sekunder.

Temperaturreglage



3 temperaturinställningar (200 - 175 - 150 °C) som fungerar tillsammans med sensorn säkerställer att du alltid har rätt temperatur för din hårtyp.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 2,0 m

Uppvärmningstid: 15 sek

Maximal temperatur: 200 °C

Värmartyp: Värmare med hög prestanda

Spänning: 110-240 V

Omsorgsfulla tekniker

Fuktbevarande teknik

Rörliga keramiska plattor

Joniserande

Funktioner

Keramisk beläggning

Automatisk avstängning: efter 60 min

Roterbart sladdfäste

Dold skärm

Service

2 års världsomfattande garanti

Tillbehör

Fodral

