

- Bevara hårets naturliga fukthalt
- Vårdande joniserande funktion
- Rörliga keramiska plattor

HP8372/00

Bevara hårets naturliga fukthalt

Friskt hår med hälsosam glans!

Styla håret utan att skada det! Moisture Protect Plattång har en inbyggd liten sensor som mäter hårets fukthalt hela 30 gånger per sekund för att kontinuerligt anpassa temperaturen för att inte skada håret. Den innovativa funktionen skyddar hårets naturliga fukthalt när du stylar det.

Fördelar

Fuktbevarande teknik

- Perfekt fuktskydd med innovativ sensor

Vackert stylat hår

- Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt hår

Lättanvänt

- Snabbare och vårdande värmare med hög prestanda

- Snabb uppvärmning på bara 15 sek

- 3 digitala temperaturinställningar

Vårdande teknik


- Ger mindre tryck på håret så att inte hårstråna bryts

- Perfekt värmekontroll med innovativ sensor

PHILIPS

Funktioner

Fuktbevarande teknik



Sensorn analyserar ditt hår trettio gånger i sekunden och anpassar temperaturen för att bevara hårets naturliga fukt.

Vårdande jonfunktion ger glänsande, frissfritt hår



Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.

Rörliga keramiska plattor



De rörliga plattorna flyttas så att trycket på håret justeras. Det skyddar hårstråna från att skadas och förebygger därför hårslitage.

MoistureProtect-sensorn




MoistureProtect-sensorn reglerar värmen i plattorna så att inte håret överhettas.

Värmare med hög prestanda



Den här plattången håller en mer konstant temperatur. Tack vare värmaren med hög kapacitet kan du få håret rakt med en skonsammare temperatur och ändå få exakt den stil du vill ha! Det går snabbare att styra håret eftersom du inte behöver dra plattången genom håret lika många gånger.

15 sek. uppvärmningstid



Högprestandavärmaren ger snabb uppvärmning på bara 15 sekunder.

Temperaturreglage



3 temperaturinställningar (200 - 175 - 150 °C) som fungerar tillsammans med sensorn säkerställer att du alltid har rätt temperatur för din hårtyp.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Tekniska specifikationer

Sladdlängd	2,0 m
Uppvärmningstid	15 sek
Maximal temperatur	200 °C
Värmartyp	Värmare med hög prestanda
Spänning	110-240 V

Omsorgsfulla tekniker

Fuktbevarande teknik	Ja
Rörliga keramiska plattor	Ja
Joniserande	Ja

Funktioner

Keramisk beläggning	JA
Automatisk avstängning	efter 60 min
Roterbart sladdfäste	Ja
Dold skärm	JA

Service

2 års världsomfattande garanti	Ja
--------------------------------	----

Tillbehör

Fodral	JA
--------	----

MoistureProtect

Förpackningens mått

Höjd	6,30 cm
Bredd	38,50 cm
Djup	12,20 cm
Nettovikt	0,44 kg
Bruttovikt	0,66 kg
EAN	08710103666028
Antal produkter som medföljer	1
Ursprungsland	CN
Harmoniserad systemkod	851632

Yttre kartong

Längd	40,00 cm
Bredd	25,70 cm
Höjd	21,30 cm
Bruttovikt	4,32 kg
EAN	18710103666025
Antal konsumentförpackningar	6



data som kan komma att ändras
2019, Maj 24
Version: 8.1.1
EAN: 08710103666028

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com