

# PHILIPS

MoistureProtect  
hajgyenesítő

MoistureProtect

MoistureProtect technológia

Ionos

Állítható kerámialapok



HP8372/20



## Őrizze meg haja természetes hidratáltságát Az egészségesen fénylő hajért

Az érzékelőtechnológia megőrzi a haj nedvességtartalmának egyensúlyát. Az érzékelő másodpercenként 30-szor méri fel a haj állapotát, és úgy állítja be a hőmérsékletet, hogy megőrizze a haj természetes hidratáltságát. Akár 63% nedvességmegtartás (1 művelet után mért adat, 2013).

### Gyönyörűen formázott haj

- Megelőzi a haj elektrosztatikus feltöltődését, így sima, ragyogó a haj

### Egyszerű használat

- Azonnali felmelegedés 15 másodperc alatt
- Gyorsabb, kíméletesebb nagy teljesítményű fűtőelem
- 3 digitális hőfokbeállítás

### Kímélő technológia


- Kisebb nyomást gyakorol a hajra, hogy csökkentse a töredezés kockázatát
- Tökéletes hőmérséklet-szabályozás innovatív érzékelővel

### MoistureProtect technológia

- Tökéletes nedvességmegtartás innovatív érzékelővel


# Fénypontok

## MoistureProtect technológia




Az érzékelő másodpercenként 30-szor felméri a haj állapotát és beállítja a hőmérsékletet a haj természetes hidratáltságának megőrzése érdekében.

## Ionos kondicionálás



A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a haját, selymesebbé teszik a hajsálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és könnyen fésülhető haj.

## Állítható kerámialapok



Az állítható lapok elmozdulnak, hogy a hajra gyakorolt nyomást megfelelően állítsák be. Ez megvédi a hajsálakat a sérüléstől, és ezáltal csökkenti a hajtöredezés lehetőségét.

## MoistureProtect érzékelő



A MoistureProtect érzékelő a haj igényeinek megfelelően szabályozza a hajgyenesítő lapok felmelegedését, ezáltal védi a haját a túlmelegedéstől.


## Nagy teljesítményű fűtőelem



A hajgyenesítő állandó hőmérsékleten történő működése változatlan eredményeket biztosít. A nagy teljesítményű fűtőelemnek


köszönhetően védőhőmérsékleten pontosan olyan frizurát készíthet, amelyet szeretne! Gyorsabbá válik a formázás, hiszen Önnek kevesebb mozdulatot kell tennie a haj egyenesítése közben.

## 15 másodperces felmelegedési idő



A nagy teljesítményű fűtőelemnek köszönhetően a készülék felmelegedési időtartama mindössze 15 másodperc.

## Hőfokszabályzás



A 3 hőmérséklet-fokozat (200 - 175 - 150 °C) és az érzékelő együttes használata biztosítja, hogy a hajgyenesítést mindig a hajtípusának legmegfelelőbb hőmérsékleten végezze.

# Műszaki adatok

## Műszaki adatok

Vezetékossz: 2,0 m

Felmelegedési idő: 15 mp

Maximális hőmérséklet: 200 °C

Fűtőelem típusa: Nagy teljesítményű fűtőelem

Feszültség: 110-240 V

## Jellemzők

Kerámiabevonat

Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

Elforgatható vezeték

Rejtett kijelző

## Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

## Ápoló technológiák

MoistureProtect technológia

Állítható kerámialapok

Ionos

## Tartozékok

Védőtok

Hajcsatok: 1

