

# PHILIPS

Стайлер для волос  
MoistureProtect

MoistureProtect

Технология MoistureProtect

Пластины с титановым покрытием

Система ионизации для сияния  
волос

Цифровой светодиодный дисплей



HP8374/00



## Выпрямление волос с плавающими титановыми пластинами

Дарит блеск и поддерживает уровень влаги в волосах, предотвращая пересушивание

Стайлер для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого\* и эффективного выпрямления. Сенсор проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу.

### Технология MoistureProtect

- Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах
- Интеллектуальный сенсор MoistureProtect для безупречной укладки

### Технология для бережного ухода

- Титановое покрытие для быстрого и эффективного выпрямления волос
- Плавающие пластины для бережной укладки

### Неотразимая укладка

- Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

### Удобство использования

- Цифровой светодиодный дисплей для удобного управления
- Быстрый нагрев за 15 секунд


## Основные особенности

### Технология MoistureProtect



Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.

### Сенсор Moisture Protect



Сенсор Moisture Protect проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.

### Пластины с титановым покрытием



Пластины с титановым покрытием оптимально распределяют тепло для создания укладки как в салоне. Они изготовлены из высококачественного

материала, который отличается высокой прочностью, износостойкостью и теплопроводностью для более быстрого выпрямления волос.

### Ионизация



Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

### Цифровой светодиодный дисплей



Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Благодаря 3 температурным режимам (200°C, 175°C, 150 °C) и датчику вы сможете выпрямлять волосы при оптимальной для вашего типа волос температуре.

### Быстрый нагрев



Мощный нагревательный элемент: нагрев всего за 15 секунд.

### Плавающие пластины



"Плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на прядь. Это помогает защитить волосы от повреждений и предотвратить их ломкость.

# Характеристики

## Технические характеристики

Длина шнура: 2,0 м

Время разогрева: 15 сек.

Максимальная температура: 200 °C

Тип нагревателя: Эффективный нагревательный элемент

напряжение: 110-240 В

## Особенности

Автоотключение: через 60 мин.

Шнур на шарнире: Да

Скрытый дисплей: Да

## Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

## Технологии бережного воздействия

Плавающие пластины: Да

Технология MoistureProtect: Да

Система ионизации: Да

## Аксессуары

Чехол: Да

