



Philips
Zusammenklappbarer
Ganzkörperbräuner

3 x 500 W UV-Licht

HP8540

Fühlen Sie sich einfach gut!

Tolle Ganzkörperbräunung, Platz sparende Aufbewahrung

Zusammenklappbarer Ganzkörperbräuner (1500 W) mit 3 kompakten UV-Lampen, Speicherfunktion und integrierter Zeitschaltuhr. Er bietet ein attraktives Design, glänzendes Finish und einen Aluminium-Gerätefuß.

Sehr gute Bräunungsergebnisse

- 3 Philips Lampen vom Typ Cleo HPA Flex-Power
- Ganzkörperbräunungsbereich (1,80 x 0,70 m)

Platzsparende Aufbewahrung

- Klappsystem zum einfachen und platzsparenden Verstauen

Angenehmes Bräunungserlebnis

- Bequemer Bräunungsabstand für mehr Bewegungsfreiheit
- Integrierter Abstandsmesser zur Feststellung des Bräunungsabstands
- Höheneinstellung speziell für Ihre Betthöhe
- Sitzungsspeicher für 2 Benutzer führt Protokoll über die Anzahl der Bräunungssitzungen
- Praktische Kabelaufwicklung zum praktischen Verstauen des Netzkabels
- Elektromechanische Zeitschaltuhr zum Einstellen der gewünschten Bräunungszeit

Sicheres Bräunen

- 2 Schutzbrillen
- Automatische Abschaltfunktion nach 45 Minuten für Ihre Sicherheit

PHILIPS

Besonderheiten

Einfach zu bedienendes Klappsystem



Dank des Klappsystems und der starken Gasdruckfeder im Inneren des Geräts kann das Sunmobile in Sekundenschnelle zusammen- und auseinandergeklappt werden. Sobald es zusammengeklappt ist, kann es platzsparend im Haus oder in der Wohnung verstaut werden.

2 Schutzbrillen

Im Lieferumfang sind 2 Schutzbrillen enthalten, die Ihre Augen vor dem UV-Licht schützen.

Abschaltautomatik - 45 Minuten

Automatisches Abschalten nach 45 Minuten für Ihre Sicherheit. Somit wird ein zu langes Bräunen verhindert (z. B. falls Sie bei der Sitzung einschlafen).

3 Philips Lampen vom Typ Cleo HPA Flex-Power

Die Philips Lampen des Typs Cleo HPA Flex-Power haben eine hohe UV-Leistung und ermöglichen so eine wunderschöne Bräune.

Ganzkörperbräunungsbereich (1,80 x 0,70 m)

Der Ganzkörperbräunungsbereich (1,80 x 0,70 m) stellt sicher, dass die UV-Strahlen den ganzen Körper erreichen.

Bequemer Bräunungsabstand

Der Bräunungsabstand von 65 cm zwischen Ihrem Körper und den Lampen ermöglicht Ihnen beim Bräunen eine optimale Bewegungsfreiheit.

Integrierter Abstandsmesser



Integrierter Abstandsmesser ermöglicht Ihnen das Abmessen des Abstands zwischen Ihrem Körper und dem Gerät. Dadurch können Sie den in der Bedienungsanleitung empfohlenen Bräunungsabstand einhalten.

Sitzungsspeicher für 2 Benutzer



Der Sitzungsspeicher dient Ihnen als Gedächtnisstütze für die bereits durchgeführten Bräunungssitzungen, was Ihnen die Einhaltung der Bräunungsempfehlungen erleichtert. Die zwei separaten Zähler können von zwei Personen genutzt werden.

Elektromechanische Zeitschaltuhr

Mithilfe der elektromechanischen Zeitschaltuhr können Sie die Dauer Ihrer Bräunungssitzung nach Wunsch einstellen.

Daten

Elektronische Ausstattung

- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 1650 W
- Strom: Ca. 12,5 A; nordische Version < 10 A
- Steckdosensicherung: 16 A langsam
- UV-Lampen: 3 x Cleo HPA Flexpower 400-600, angewendet bei 500 W
- Reflektor: Parabolisch mit gehämmerter Oberfläche
- Kabellänge: 3 M

Logistische Daten

- Produktgröße geschlossen: 1090 x 350 x 345 mm
- Produktgröße offen: 1010 x 1360 x 1620 mm
- Produktgewicht (inkl. Verpackung): 37,2 kg
- Gewicht der Exportverpackung: inkl. Palette 314 kg
- Verpackungsgröße F-Box: 121 x 50 x 46 cm
- Anzahl der Produkte pro Palette: 8
- Ursprungsland: Polen
- EAN Code W-Europa: 8710103 196297
- CTV-Code WE: 8843823 01000

Sicherheit

- Filter: Gehärtetes Glas
- Sicherheitsnorm: UV-Typ 3 europäische CENELEC
- Anzahl Schutzbrillen: 2
- Isolierung: KEMA-Klasse II (doppelt isoliert)



Ausstellungsdatum
2014-02-14

Version: 1.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com