



Philips  
Inklapbaar solarium voor  
het lichaam

UV-lampen (3 x 500 W)

HP8540

## Zie er geweldig uit en voel u goed!

Bespaar ruimte en geef uw hele lichaam een prachtige kleur

Inklapbaar full-body solarium (1500 W) met 3 compacte UV-lampen, een geheugenfunctie en een ingebouwde timer. Het apparaat heeft een aantrekkelijk donkerblauw ontwerp met een glimmende afwerking en een aluminium standaard.

### Geniet van fantastische bruiningsresultaten

- 3 Philips Cleo HPA Flex-Power-lampen
- Bruiningsgebied voor het hele lichaam (1,80 x 0,70 m)

### Ruimtebesparend opbergen

- Inklapsysteem om het apparaat uit te klappen en ingeklapt uit het zicht op te kunnen bergen

### Op aangename wijze bruinen

- Comfortabele bruiningsafstand voor meer bewegingsvrijheid
- Ingebouwde afstandsmeter voor het bepalen van uw bruiningsafstand
- In hoogte verstelbaar aan de hoogte van uw bed
- Met het sessiegeheugen voor 2 gebruikers kunt u het aantal bruiningssessies bijhouden
- Snoerwikkelaar voor het eenvoudig opbergen van het netsnoer
- Elektromechanische timer om de door u gewenste bruiningstijd in te stellen

### Veilig bruinen

- 2 beschermbrillen
- Schakelt voor uw eigen veiligheid automatisch uit na 45 minuten

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### Inklapsysteem om het apparaat eenvoudig in en uit te klappen



Dankzij het inklapsysteem kunt u de Sunmobile eenvoudig inklappen. Het in- en uitklappen van het apparaat is een kwestie van seconden dankzij de sterke gasveer. Als de Sunmobile is ingeklapt, kunt u deze eenvoudig uit het zicht opbergen. Dit bespaart veel ruimte in uw huis of appartement.

### 2 beschermbrillen

Twee beschermbrillen worden meegeleverd. Hiermee beschermt u uw ogen tegen het UV-licht.

### Automatische stopfunctie - 45 min.

Schakelt voor uw eigen veiligheid automatisch uit na 45 minuten. Hiermee voorkomt u dat u te lang aan het bruinen bent (bijv. als u tijdens het bruinen in slaap valt).

### 3 Philips Cleo HPA Flex-Power-lampen

De Philips Cleo HPA Flex-Power-lampen hebben een krachtige UV-straling, waarmee u een schitterende bruine kleur krijgt.

### Bruiningsgebied voor het hele lichaam (1,80 x 0,70 m)

Het bruiningsgebied voor het hele lichaam (1,80 x 0,70 m) zorgt ervoor dat het UV-licht uw hele lichaam bereikt.

### Comfortabele bruiningsafstand

Dankzij de comfortabele bruiningsafstand van 65 cm tussen uw lichaam en de lampen hebt u tijdens de bruiningsessie veel bewegingsvrijheid.

### Ingebouwde afstands-meter



Ingebouwde afstands-meter voor het bepalen van de afstand tussen uw lichaam en het apparaat. Deze meter helpt u bij het bepalen van de geadviseerde bruiningsafstand die u vindt in de gebruiksaanwijzing.

### Sessiegeheugen voor 2 gebruikers



Het sessiegeheugen helpt u bij het onthouden van het aantal bruiningsessies dat u hebt gehad. U kunt de aanbevolen richtlijnen voor het bruinen dus eenvoudig volgen. Er zijn twee afzonderlijke tellers voor gebruik door twee mensen.

### Elektromechanische timer

Met de elektromechanische timer kunt u de door u gewenste bruiningstijd instellen.

## Specificaties

### Elektronische kenmerken

- Voltage: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Vermogen: 1650 W
- Stroom: Ongeveer 12,5 A; versie voor Noord-Europa <10 A
- Zekering voor energie-uitstoot: 16 A langzaam
- UV-lampen: 3 x Cleo HPA flexpower 400-600, toegepast bij 500 W
- Reflector: Paraboolvormig met hamerslagafwerking
- Snoerlengte: 3 m

### Logistieke gegevens

- Formaat (gesloten): 1090 x 350 x 345 mm
- Formaat (open): 1010 x 1360 x 1620 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 37,2 kg
- Gewicht van de exportverpakking: incl. pallet 314 kg
- Verpakkingsformaat F-does: 121 x 50 x 46 cm
- Aantal producten op pallet: 8
- Land van herkomst: Polen
- EAN-code (West-Europa): 8710103 196297
- CTV-code WE: 8843823 01000

### Veiligheid

- Filter: Gehard glas
- Veiligheidsnorm: UV-type 3 in Europese CENELEC
- Aantal beschermbrillen: 2
- Isolatie: KEMA-klasse II (dubbel geïsoleerd)

