

PHILIPS

Solarium intégral

HP8560



Hâle permanent

Un bronzage naturel, uniforme et durable

Le solarium intégral associe les rayons ultraviolets à la chaleur infrarouge pour un bronzage naturel, uniforme et durable. Si vous souhaitez profiter de la chaleur apaisante sans effet bronzage, allumez uniquement les lampes infrarouges. Des parfums et des sons d'ambiance sont à votre disposition pour optimiser cette atmosphère de bronzage relaxante.

Un bronzage naturel

- Combinaison unique de rayons UV et infrarouges pour un bronzage optimal
- Le réflecteur procure un bronzage uniforme sur l'ensemble du corps.
- Lampes pour un bronzage vraiment durable

Bien-être du corps et de l'esprit

- Fonction infrarouge séparée pour profiter de la chaleur
- Haut-parleurs intégrés pour écouter des sons naturels ou votre propre musique
- Parfums naturels pour un maximum de bien-être

Simple d'emploi

- Roulettes et poignées intégrées pour un transport aisé
- Léger et facile à transporter
- Facile à déplier en trois étapes

Ergonomique

Fiable

Points forts

Combinaison unique de rayons UV et infrarouges



Pendant la séance de bronzage, l'appareil diffuse une combinaison unique de rayons UV et infrarouges, de la même manière qu'une exposition au soleil. Grâce à l'action des lampes infrarouges, la circulation sanguine est stimulée et l'apport en oxygène dans la peau est plus important pour faciliter le processus de bronzage. En moyenne, le solarium intégral vous permet d'effectuer une séance de bronzage du corps de 30 minutes environ (selon le type de peau).

Réflecteur unique



La technologie du réflecteur unique crée une surface de bronzage uniforme sur 190 x 70 cm, assurant ainsi un bronzage régulier sur l'ensemble du corps.

Lampes pour un bronzage vraiment durable

Les lampes qui diffusent le même type d'UV que le soleil vous procurent un bronzage vraiment durable qui ne part pas.

Chaleur infrarouge



Détendez-vous avec la fonction infrarouge utilisée seule, afin de profiter d'une chaleur apaisante sur l'ensemble du corps.

Haut-parleurs intégrés



Deux haut-parleurs intégrés vous permettent d'écouter des sons naturels relaxants préprogrammés. Vous pouvez également brancher un lecteur MP3 ou un iPod pour écouter votre musique préférée.

Parfums naturels

Le solarium intégral vous permet d'opter pour trois parfums d'ambiance agréables qui participent à l'expérience multi-sensorielle (Summer Blue, Orange Valley et Green Oasis, accessoire numéro HB080). Sélectionnez votre parfum préféré et réglez l'intensité de diffusion voulue.

Léger

Léger, le solarium intégral est facile à utiliser et à transporter.

Installation en trois étapes

Se déplie en trois étapes simples.

Hauteur réglable

Pour une surface de bronzage uniforme et optimale sur 190 x 70 cm, le logement des lampes doit se trouver à 65 cm au-dessus de votre corps. Vous pouvez régler la hauteur du logement de la lampe pour l'adapter à celle de votre lit. Le solarium est adapté pour les lits d'une hauteur maximale de 57 cm (matelas inclus). Un espace de 8 cm minimum doit être prévu entre le lit et le sol afin de positionner les pieds du solarium intégral.

Pliable

La conception ingénieuse du solarium intégral vous permet de le plier. Il ne prendra alors pas plus de place qu'une valise pour un rangement compact et pratique.

Caractéristiques

Fonctions électroniques

Tension: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: InfraTan : 1 485, Infrarouge : 2 200 W

Courant: InfraTan : 6,8, Infrarouge : 9,9 A

Fusible: 16 (ralenti) A

Lampes UV: Philips Cleo HPA Synergy 2 x 300 W

Lampes IR: Lampes infrarouges Philips 2 x 1 100 W

Longueur du cordon: 4 m

Puissance audio: 2 x 5 W RMS par canal

Rapport signal audio/bruit: > 60 dB

Fréquence de réponse: 60 - 20 K Hz

Radio FM numérique: 88 - 108 MHz

Accessoires

Cartouches parfumées: 2

Boîtier F-Box de granules parfumées et trois recharges: 1

Informations logistiques

Taille du produit fermé: (L x l x H)

1 175 x 295 x 395 mm

Taille du produit ouvert: (L x l x H)

1 130 x 850 x 1 600 mm

Taille de l'emballage: (L x l x H)

1 230 x 390 x 455 mm

Poids du produit (sans emballage): 19,2 kg

Quantité par palette: 8

Code CTV: 884856001000

Pays d'origine: Pologne

Code EAN Europe de l'Ouest: 871010338660-5

Sécurité

Minuteur: Double sécurité + arrêt automatique

Isolation: Kema classe II (double isolation)

Norme de sécurité: UV type III CENELEC (Europe)

Filtre: Verre trempé

Interrupteur: Double sécurité

Nombre de lunettes de protection: 2

Informations logistiques - Granules parfumées HBO80

Code NC 12: 884308001010

Code CTV: 884 3 080 01000

EAN unité d'emballage: 8710103191339

EAN unité de vente: 8710103191322

