


PHILIPS

Rizador

Cilindro de 16 mm

Temperatura de 190 °C

Revestimiento de cerámica



HP8602/00



Armá tus rulos y protegé tu pelo

Pinza rizadora con cubierta de cerámica

Rizos y bucles vivos y voluminosos para una apariencia alegre y joven. Ahora es fácil de lograr con la nueva rizadora CurlCeramic con revestimiento protector de cerámica.

El look que querés para tu cabello

- Cilindro de 16 mm para obtener rulos vívidos con movimiento
- Temperatura máxima de 190 °C para obtener resultados perfectos

Menos daño en tu cabello

- Revestimiento cerámico de protección

Fácil de usar


- La luz LED te indica si el rizador está listo para usar
- Apagado automático tras 60 minutos
- Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro
- Base de seguridad para un uso fácil
- Cable de alimentación de 1,8 m
- Voltaje universal



asimpleswitch.com

Destacados

Rulos vívidos con movimiento




Con el cilindro de 16 mm de diámetro, podés crear rulos vívidos con movimiento, llenos de vida y curvaturas que te darán un estilo joven y lúdico

Cuida tu pelo



Revestimiento cerámico protector que asegura una distribución uniforme del calor, menor daño al pelo y un pelo suave.

Temperatura máxima 190°C



La temperatura máxima de 190 °C garantiza resultados óptimos y minimiza el daño capilar.

Uso seguro



Algunas planchitas y rizadores para el cabello están equipados con una función de apagado automático. Esta función está diseñada para proporcionar tranquilidad: si la dejás encendida, la aplicación se apagará de manera automática después de 60 minutos.

Indicador de carga

La luz LED deja de parpadear cuando el rizador ya está caliente y listo para usar.

Punta fría



La punta del modelador está fabricada con un material aislante que la mantiene fría, para sostenerla con seguridad mientras te brinda la facilidad óptima de uso.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima: 190 °C
 Rango de temperatura: una configuración
 Longitud del cable: 1,8 m
 Color/terminación: blanco-negro
 Tipo de calentador: PTC
 Tiempo de calentamiento: 60 segundos
 Voltaje: mundial
 Diámetro del tubo: 16 mm

Funciones

Revestimiento de cerámica
 Indicador de carga
 Punta fría
 Cable giratorio
 Aro para colgar

Tipo de pelo

Resultado final: Rizos marcados y tirabuzones
 Longitud del pelo: Largo, Medio
 Grosor del pelo: Medio, Grueso, Fino

Servicio

2 años de garantía internacional



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a reducir los costos, el consumo de energía y las emisiones de CO2. Sus características protegen el medio ambiente en áreas clave para Philips como: consumo de energía, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos, y vida útil prolongada.