

PHILIPS

Brosse soufflante

ProCare

5 accessoires

Chaleur uniforme

Fonction ionique

Trousse de voyage



HP8656/00



Séchez et coiffez, pour un style naturel sans abîmer les cheveux

Brosse Soufflante à protection optimale

Séchez et coiffez en même temps. La nouvelle brosse soufflante Philips ProCare vous permet de créer des styles beaux et naturels tout en préservant vos cheveux au maximum. La brosse plate innovante vous permet de créer un style lisse et naturel sans endommager vos cheveux.

Des résultats impeccables

- 1 000 W pour des résultats exceptionnels
- Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux
- Brosse à picots rétractables pour réaliser des boucles facilement
- Concentrateur fin pour un flux d'air précis
- Volumateur, pour plus de volume au niveau des racines
- Brosse plate de lissage, pour des cheveux naturellement lisses
- Trois réglages de température et de vitesse, pour un meilleur contrôle

Cheveux préservés

- Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis
- Brosses à revêtement céramique pour plus de soin
- Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur
- Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect
- Touche air froid pour un séchage en douceur



asimpleswitch.com

Points forts

Technologie avancée EHD

Grâce à la technologie avancée EHD Philips, les accessoires distribuent la chaleur uniformément, même avec une température élevée, ce qui évite la formation des points chauds qui endommagent les cheveux. Ainsi protégés de toute surchauffe, vos cheveux restent sains et brillants.

Fonction ionique



La technologie ionique garantit un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique des cheveux, facilitent la mise en forme et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

Fonction ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

1 000 W



Ce sèche-cheveux de 1 000 W produit un niveau optimal de flux d'air et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre



Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.

Brosse à picots rétractables



Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à friser. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.

Concentrateur fin



Le concentrateur canalise le flux d'air vers des zones ciblées pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour réussir des finitions impeccables.

Volumateur



Le volumateur exclusif et novateur vous permet de créer du volume là où vous le voulez : aux racines.

Brosse plate de lissage

La nouvelle brosse plate de lissage vous donne de superbes cheveux naturellement lisses sans les endommager.

Trois réglages

Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.

Brosses à revêtement céramique

Le revêtement céramique des brosses évite que les cheveux ne se dessèchent. Il permet de mieux répartir la chaleur et d'éviter les points chauds sur les cheveux, afin de les protéger des surchauffes et du dessèchement.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Spécificités techniques

Tension: 220-240~ volt

Puissance consommée: 1 000 W

Accessoires

Concentrateur: Pour un flux d'air précis

Brosse à picots rétractables: Des vagues et des boucles parfaites

Brosse plate de lissage: Pour des cheveux naturellement lisses

Brosse chauffante: Pour des cheveux lisses et ondulés

Volumateur: Pour du volume aux racines

Technologies de soin

Revêtement céramique des brosses

Technologie ionique

Thermoprotect

Technologie EHD

Facile d'utilisation

Longueur du câble: 2 m

Anneau de suspension

