




Philips ProCare
Airstyler

5 accesorii de coafat

Distribuție uniformă a căldurii
Ionic care
Husă de călătorie



HP8656/00

Obține un aspect natural prin uscare și coafare delicate

Un uscător pentru grijă maximă

Uscare și stil într-o clipită - noua perie Philips ProCare îți permite să creezi stiluri naturale minunate, fiind totodată delicată cu părul tău. Noua perie Paddlebrush este inovatoare și te ajută să obții un aspect drept și în același timp natural al părului, fără a îl deteriora.

Păr coafat frumos

- 1000 W pentru un păr frumos
- Perie termică de 38 mm pentru un păr lin
- Perie retractabilă pentru ondulare ușoară
- Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat
- Aparat pentru volum pentru mai mult volum la rădăcini
- Perie dreptunghiulară pentru îndreptare pentru un păr drept cu aspect natural
- Trei setări de căldură și putere flexibile pentru mai mult control

Mai puțină deteriorare a părului

- Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor și drept
- Perii cu înveliș ceramic pentru mai multă îngrijire
- Mai puțină supraîncălzire cu tehnologia de distribuire uniformă a căldurii
- Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect
- Setare aer rece pentru uscare delicată



asimpleswitch.com

PHILIPS

Repere

Tehnologia avansată EHD

Tehnologia avansată Philips EHD se traduce prin faptul că accesoriile sunt proiectate pentru a distribui căldura în mod egal. Aceasta asigură o distribuție uniformă a căldurii - chiar și la temperaturi ridicate - prevenind deteriorarea regiunilor fierbinți. Aceasta oferă protecție maximă părului împotriva supraîncălzirii, ajutându-vă astfel să aveți un păr sănătos și strălucitor.

Îngrijire cu ioni




Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică. Ionii negativi elimină părul electricizat, tratează părul și netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted și drept care strălucește de frumusețe.

Setare temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum și protecție suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu același flux de aer de putere, vei obține cele mai bune rezultate, în mod delicat.

1000 W



Acest uscător de păr de 1000 W creează un flux de aer optim și o putere de uscare delicată pentru un păr frumos în fiecare zi.

Perie termică de 38 mm



Peria termică are un diametru foarte larg de 38 mm. Lățimea barei o face un instrument de coafat perfect pentru crearea de stiluri și onduleuri fine.

Perie retractabilă



Acest aparat Airstyler ușor de utilizat este simultan o perie de coafat și un ondulator. Perii se retrag în perie la atingerea unui buton pentru a putea scoate ușor aparatul de coafat din păr. Rămâne doar o buclă elastică minunată.

Duză îngustă



Concentratorul funcționează focalizând prin deschidere fluxul de aer spre anumite zone. Acesta asigură o coafare precisă și este foarte indicat pentru retușul sau finisarea unei coafuri.

Aparat pentru volum



Acest aparat unic și inovator pentru volum vă permite să creați volum acolo unde doriți - la rădăcini.

Perie dreptunghiulară pentru îndreptare

Cu peria inovatoare dreptunghiulară pentru îndreptare puteți obține păr cu aspect drept, frumos și sănătos fără a cauza deteriorarea părului.



Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Specificații tehnice

- Tensiune: 220-240~ V
- Putere: 1000 W

Accesorii

- Cap de aspirare: Pentru un flux de aer concentrat
- Perie retractabilă: Pentru onduleuri și bucle ordonate
- Perie dreptunghiulară pentru îndreptare: Pentru un păr drept cu aspect natural
- Perie termică: Pentru netezire și onduleuri
- Aparat pentru volum: Pentru volum la rădăcini

Tehnologii de îngrijire

- Învelișul ceramic al periilor
- Tehnologie Ion
- ThermoProtect
- Tehnologie EHD

Ușor de utilizat

- Lungime cablu: 2m
- Cârlig pentru depozitare



Data apariției 2018-03-28

Versiune: 6.0.1

EAN: 08 71010 35817 03

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com