

PHILIPS

Kulmofén

Essential

3 nástavce

ThermoProtect



HP8661/00



Snadná úprava účesu všech délek vlasů

Vysoušení a úprava zároveň – kulma Philips Air Styler Essential vám umožní vytvářet krásné přirozené účesy a současně o vlasy pečovat. Tři nástavce jsou vhodné pro dlouhé i krátké vlasy, takže se ze snadné úpravy účesu můžete radovat.

Zabraňte poškození

- Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Krásně upravené vlasy

- 800W stylingový výkon pro nádherné výsledky
- 38mm termokartáč pro hladké účesy a vlny
- 22mm termokartáč pro snadné vytváření loken
- Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu
- Tři flexibilní nastavení tepla a rychlosti nabízejí lepší ovládání

Snadné použití

- Nastavení chladného vzduchu pro jemné vysoušení



asimpleswitch.com

Přednosti

800 W



Kulma Air Styler s 800W proudem vzduchu k jemnému vysoušení a úpravám. Každý den dosáhnete nádherných výsledků.

ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky.

38mm termokartáč

Termokartáč má mimořádně široký průměr 38 mm. Díky šířce válce je dokonalým nástrojem pro vytváření hladkých účesů a vln.


22mm termokartáč

Termokartáč má malý průměr 22 mm. Díky šířce válce je dokonalým nástrojem pro snadné vytváření loken.

Úzká koncovka

Úzká koncovka umožňuje koncentrovaný proud vzduchu pro přesné tvarování nebo úpravy účesu.

Tři flexibilní nastavení



Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Nastavení chladného vzduchu

Nastavení chladného vzduchu používá k jemnému vysoušení vlasů nízkou teplotu. Výborně se hodí pro jemné, suché nebo poškozené vlasy.

Specifikace

Technologie zajišťující péči

ThermoProtect: Ano

Nástavce

38mm termokartáč: Pro hladké účesy a vlny

22mm termokartáč: Pro snadnou tvorbu loken

Tvarovací koncovka: Pro soustředěný proud vzduchu

Spotřeba

Výkon: 800 W

Napětí: 220-240 V

Technické údaje

Počet nastavení teploty: 3

Délka kabelu: 1,8 m

Snadné použití

Háček na zavěšení: Ano

Otočný kabel: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.