

# PHILIPS

## Фен-щетка

### Essential

3 насадки

Технология ThermoProtect



HP8661/00



## Простая укладка волос любой длины

Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

### Предотвращает повреждение

- Температурная настройка ThermoProtect

### Неотразимая укладка

- Мощность 800 Вт для идеальной укладки
- ThermoBrush 38 мм для выпрямления и создания волн
- ThermoBrush 22 мм для простого создания локонов
- Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха
- Три регулируемых режима нагрева и скорости

### Легко использовать

- Холодный обдув для бережной сушки



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Особенности

800 Вт



Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

### Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

### ThermoBrush 38 мм

Щетка ThermoBrush имеет сверхбольшой диаметр 38 мм. Большой диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания локонов.


### ThermoBrush 22 мм

Щетка ThermoBrush имеет малый диаметр 22 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.

### Узкая насадка-концентратор

Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

### Три регулируемых режима



Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

### Режим холодного обдува

В режиме холодного обдува фен использует незначительный нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

## Характеристики

### Технологии бережного воздействия

ThermoProtect: Да

### Аксессуары

ThermoBrush 38 мм: Для выпрямления и создания волн

ThermoBrush 22 мм: Для простого создания локонов

Насадка-концентратор: Для направленного воздушного потока

### Мощность

мощность в ваттах: 800 Вт

напряжение: 220—240 В

### Технические характеристики

Количество настроек температуры: 3

Длина шнура: 1,8 м

### Удобство использования

Петелька для хранения прибора: Да

Шнур на шарнире: Да

### Обслуживание

2 года гарантии во всех странах: Да



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.