

# PHILIPS

## Фен-щетка

### Essential

3 насадки

Ионизация

Технология ThermoProtect



HP8662/00



## Простая укладка с системой ионизации

Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

### Предотвращает повреждение

- Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос
- Температурная настройка ThermoProtect

### Неотразимая укладка

- Мощность 800 Вт для идеальной укладки
- Круглая щетка 30 мм для простого создания локонов
- Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн
- Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха
- Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

### Легко использовать

- Холодный обдув для бережной сушки



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Особенности

### 800 Вт

Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

### Ионизация для бережной сушки

Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

### Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

### Круглая щетка 38 мм

Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.


### Круглая щетка 30 мм

Круглая щетка имеет малый диаметр 30 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.

### Узкая насадка-концентратор

Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

### Три регулируемых режима



Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

### Режим холодного обдува

В режиме холодного обдува фен-щетка использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

## Характеристики

### Технологии бережного воздействия

Функция ионизации  
ThermoProtect

### Аксессуары

Круглая щетка 38 мм: Для выпрямления и создания волн

Круглая щетка 30 мм: Для простого создания локонов

Насадка-концентратор: Для направленного воздушного потока

### Мощность

Мощность в ваттах: 800 Вт

Напряжение: 220—240 В

### Технические характеристики

Количество настроек температуры: 3

Длина шнура: 1,8 м

### Удобство использования

Петелька для подвешивания

Шнур на шарнире

### Обслуживание

2 года гарантии во всех странах



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.