

PHILIPS

Фен-щетка

Essential

4 насадки

Ионизация

Технология ThermoProtect



HP8663/00



Разнообразные укладки с системой ионизации

Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

Предотвращает повреждение

- Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос
- Температурная настройка ThermoProtect

Неотразимая укладка

- Мощность 800 Вт для идеальной укладки
- Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос
- Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн
- Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов
- Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха
- Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

Легко использовать

- Холодный обдув для бережной сушки



asimpleswitch.com

Особенности

800 Вт

Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

Ионизация для бережной сушки

Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

Расческа для выпрямления волос

Инновационная насадка для выпрямления позволяет выпрямлять волосы, не повреждая их.

Круглая щетка 38 мм

Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.


Круглая щетка с убирающимися зубчиками

Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.

Узкая насадка-концентратор

Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

Три регулируемых режима



Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

Режим холодного обдува

В режиме холодного обдува фен-щетка использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

Характеристики

Технологии бережного воздействия

Функция ионизации
ThermoProtect

Аксессуары

Насадка для выпрямления волос: Для естественно прямых волос

Круглая щетка 38 мм: Для выпрямления и создания волн

Круглая щетка с убирающимися зубчиками: Для создания локонов и волн без спутывания волос

Насадка-концентратор: Для направленного воздушного потока

Мощность

Мощность в ваттах: 800 Вт

Напряжение: 220—240 В

Технические характеристики

Количество настроек температуры: 3

Длина шнура: 1,8 м

Удобство использования

Петелька для подвешивания

Шнур на шарнире

Обслуживание

2 года гарантии во всех странах



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.