

PHILIPS

Rotační Kulmofén

Rotační kulmofén Volumebrush

Turmalínový a ionizační



HP8664/00



Univerzální úprava, dokonalý lesk

Rotační kulmofén Philips s 2 nástavci

Kulmofén Philips Dynamic Volumebrush můžete použít k vytváření různých účesů a současně zachovat hladké a lesklé vlasy. Jeho 50mm otočný kartáč s přírodními štětinkami přidává objem a pohyb, zatímco vysouvací kartáč vytváří přesné kontury vln bez zacuchání.



Dokonalý lesk a kondice

- Ionizační technologie předchází zacuchávání a maximalizuje lesk
- Turmalínový keramický povrch dodává vlasům lesk

Objem, tvar a vlny bez zacuchání

- 1 000 W pro krásné výsledky
- 50mm kulatý kartáč dodává objem a pohyb
- 30mm zasunovací kartáč pro styling bez zamotávání
- Kartáč lze otáčet v obou směrech

Chrání váš účes a pečuje o vaše vlasy

- Nastavení péče pro lepší ochranu při vysoušení a stylingu
- 50mm kartáč pro jemnější a lesklejší vlasy

Přednosti

Výkon 1 000 W



Tento 1 000W kulmofén je zdrojem optimálního proudění vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.

Ionizační péče



Ionizační technologie vysouší vlasy, aniž by vznikala statická energie. Uvolňují se negativně nabité ionty, což snižuje zacuchání, uhlazuje kutikulu vlasů a umocňuje jejich zář a lesk. Výsledkem jsou lesklé vlasy bez zacuchání v té nejlepší kondici.

Turmalínový keramický povrch




Jedinečný turmalínový keramický povrch kulmy chrání a revitalizuje vaše vlasy během úpravy účesu. Tento speciální povrch účinně vede teplo a přitom nevytváří žádná horká místa. Každý tah dodává vlasům lesk.

50mm kulatý kartáč



50mm kulatý termokartáč představuje dokonalý způsob, jak dodat vlasům objem, tvar a lesk. Používá se na téměř vysušené vlasy pro vytvoření krásného profesionálního efektu vysoušení v domácích podmínkách.

30mm zasunovací kartáč




30mm zasunovací kartáč slouží k vytváření tvarovaných vln a zároveň se stará o hladkost a lesk vašich vlasů. Jeho zasunovací štětinky usnadňují úpravu účesu bez zacuchání.

Obousměrné otáčení



Kartáč lze otáčet v obou směrech, takže se snadno používá a vytváří nejrůznější účesy.

Nastavení péče



Nastavení „Péče“ zajišťuje optimální teplotu vysoušení a chrání před přehřátím. Vlasy i tak uschnou rychle, proudění vzduchu je také stejné, avšak při stálé, ochranné teplotě.

Přírodní štětinky



Štětinky termokartáče jsou částečně vyrobeny z přírodních kančích štětín. Tyto smíšené štětinky napomáhají plynulejšímu pohybu kartáče mezi vlasy, snižují úroveň statické elektřiny, zvyšují lesk a zabraňují zacuchání.

Specifikace

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Příkon: 1000 W

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: Královská bílá / Stříbrný nádech

Nástavce

Kartáč s přirozenými smíšenými štětinkami:
50 mm

Pouzdro na kartáč: pro 50mm kulatý kartáč

Kartáč se zatahovacími štětinkami: 30 mm

Funkce

Ionizační technologie: Ano

Turmalínový keramický povrch: Ano

Nastavení: 3 nastavení tepla / 2 nastavení

rychlosti

Nastavení otáčení: 2 nastavení rotační
rychlosti

Otočný kabel: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Servis

2letá záruka: Ano

