

PHILIPS

Фен-щетка

Essential

3 насадки

Ионизация

Технология ThermoProtect

Керамико-кератиновое покрытие



HR8667/00



Простая укладка с системой ионизации

с керамическими щетками с кератином

Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и бережно заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

Предотвращает повреждение

- Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением
- Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос
- Температурная настройка ThermoProtect

Неотразимая укладка

- Мощность 800 Вт для идеальной укладки
- Насадка для выпрямления волос для естественной красоты ваших волос
- ThermoBrush 38 мм для выпрямления и создания волн
- Щетка со втягиваемой щетиной 30 мм для создания локонов
- Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха
- Три регулируемых режима нагрева и скорости

Легко использовать

- Холодный обдув для бережной сушки

Особенности

800 Вт



Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

Керамическое покрытие с кератином

Щетинки с керамико-кератиновым покрытием обеспечивают плавное скольжение по волосам, чтобы они выглядели естественно гладкими и блестящими.

Ионизация для бережной сушки

Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

Насадка для выпрямления волос

Инновационная насадка для выпрямления позволяет выпрямлять волосы, не повреждая их.

ThermoBrush 38 мм

Щетка ThermoBrush имеет сверхбольшой диаметр 38 мм. Большой диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания локонов.


Щётка со втягиваемой щетиной

Щетка 30 мм со втягиваемой щетиной предназначена для простой укладки. Поверните кончик щетки и выдвиньте его, чтобы создать прекрасные локоны.

Узкая насадка-концентратор

Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

Три регулируемых режима



Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

Режим холодного обдува

В режиме холодного обдува фен использует незначительный нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

Характеристики

Технологии бережного воздействия

Функция ионизации: Да

ThermoProtect: Да

Покрытие с кератином: Да

Аксессуары

Насадка для выпрямления волос: Для естественно прямых волос

ThermoBrush 38 мм: Для выпрямления и создания волн

Щётка со втягиваемой щетиной: Для расчесывания волн и локонов

Насадка-концентратор: Для направленного воздушного потока

Мощность

мощность в ваттах: 800 Вт

напряжение: 220—240 В

Технические характеристики

Количество настроек температуры: 3

Длина шнура: 1,8 м

Удобство использования

Петелька для хранения прибора: Да

Шнур на шарнире: Да

Обслуживание

2 года гарантии во всех странах: Да

