




Philips StyleCare  
Automatyczna obrotowa  
suszarko-łokówka

Powłoka ceramiczna z keratyną

Jonowa  
800 W  
3 nasadki



HP8668/00



## Automatyczne tworzenie miękkich loków i fal o dużej objętości

Nowa suszarko-łokówka z funkcją automatycznego obracania jest wyposażona w wyjątkową nasadkę, która zapewnia naturalnie wyglądające loki i fale, okrągłą szczotkę nadającą włosom sprężystość oraz nasadkę do delikatnego suszenia. Łagodne suszenie i stylizacja.

### Doskonale wystylizowane włosy

- Nasadka do automatycznego kręcenia loków pozwala uzyskać fale i miękkie loki
- Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza
- Okrągła szczotka 50 mm zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie
- Moc 800 W zapewnia piękne efekty stylizacji
- Zimny nadmuch do wykończenia fryzury
- 3 nasadki do tworzenia różnych fryzur i nadawania objętości

### Pielęgnacja włosów

- Zapobiega elektryzowaniu się — włosy pozostają gładkie i lśniące
- Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną

### Wygodne użytkowanie

- Suszarko-łokówka automatycznie obraca się w obu kierunkach
- Suszarko-łokówka jest kompaktowa i jeszcze lepiej leży w dłoni
- Trzy regulowane ustawienia temperatury i prędkości zapewniają większą kontrolę
- Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

# PHILIPS


## Zalety

### Nasadka do kręcenia loków




Po wysuszeniu włosów w 80% umieść pasmo włosów na otworze nasadki do kręcenia loków. Po naciśnięciu przycisku pasmo włosów zniknie w komorze kręcenia, gdzie zostanie wysuszone i ułożone. Uzyskasz pięknie ułożony lok o wspaniałym, naturalnym wygładzie.

### Okrągła szczotka 50 mm



Termoszczotka o średnicy 50 mm to doskonały sposób na dodanie fryzurze objętości i blasku. Należy stosować ją na niemal suchych włosach, aby w domu uzyskać fryzurę jak po wyjściu z salonu.

### Pielęgnacja jonowa



Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze

blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i proste.

### Powłoka ceramiczna z keratyną




Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną zapewniająca lepszą pielęgnację włosów.

### Wąski koncentrator



Koncentrator suszarko-łokówki skupia przepływ powietrza przez otwór do konkretnych miejsc, co umożliwia delikatne suszenie. Jest zalecany do wstępnego suszenia włosów i przygotowywania ich do stylizacji.

### 800 W



Ta suszarko-łokówka o mocy 800 W generuje strumień powietrza o optymalnej sile nawiewu oraz delikatnie suszy włosy, dzięki czemu

każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

### Ustawienie chłodnego powietrza



Ustawienie chłodnego powietrza umożliwia utrwalenie fryzury lub wysuszenie włosów w względnie niskiej temperaturze w celu zminimalizowania uszkodzeń.

### Dwukierunkowe obracanie



Suszarko-łokówka może obracać się w dwóch kierunkach, dzięki czemu łatwo się z niej korzysta i można ją wykorzystywać do tworzenia różnych fryzur.

### Kompaktowa konstrukcja

Dzięki ergonomicznej konstrukcji i niewielkiemu uchwytowi suszarko-łokówka zwiększa łatwość i wygodę użytkowania.

### Uniwersalna stylizacja

3 nasadki do tworzenia różnych fryzur i nadawania objętości

### Trzy ustawienia temperatury i prędkości

Trzy regulowane ustawienia temperatury i prędkości zapewniają większą kontrolę

## Dane techniczne

### Wyposażenie dodatkowe

- Okrągła szczotka 50 mm: Zapewnia bujne, gładkie i lśniące włosy
- Dysza: Skupia strumień powietrza
- Wyjątkowa nasadka AirCurl: Do tworzenia fal i delikatnych loków

### Technologie dbające o włosy

- Powłoka ceramiczna z keratyną
- Technologia jonowa

### Łatwa obsługa

- Zaczep do zawieszania
- Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

### Moc

- Napięcie: 220–240 V
- Moc: 800 W



Data wydania 2018-03-28

Wersja: 2.2.1

EAN: 08 71010 37413 12

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)