



Philips StyleCare
Rotirajoča krtača z zrakom

Keramična prevleka s keratinom

Ionska tehnologija
800 W
3 nastavki



HP8668/00



Mehki kodri, valovi in volumen s samodejnim kodranjem z zrakom

Revolucionaren oblikovalnik pričesk s samodejnim vrtenjem je opremljen z inovativnim kodralnim nastavkom za mehke kodre in valove z okroglo krtačo za polno in razkošno pričesko ter s šobo za nežno sušenje. Negovalno sušenje in izkušeno oblikovanje.

Čudovito oblikovani lasje

- Samodejni dodatek za kodranje z zrakom ustvari valovite lase in mehke kodre
- Ozek koncentrador za usmerjen zračni tok
- 50 mm okrogla ščetka za še več volumna in voljno pričesko
- 800 W učinkovitost oblikovanja za čudovite pričeske
- Hladen zračni tok za utrditev pričeske
- 3 različni dodatki za različne stile in volumen pričeske

Nega las

- S protistatičnim učinkom za gladke, ravne in sijoče lase
- Zaščitna keramična prevleka s keratinom

Enostavna uporaba

- Oblikovalnik z zrakom se samodejno vrti v obe smeri
- Oblikovalnik z zrakom je kompakten in se idealno prilega vaši roki
- Tri prilagodljive nastavitve vročine in hitrosti za boljši nadzor
- Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

PHILIPS


Značilnosti

Dodatek za kodranje z zrakom



Potem ko ste si posušili 80% las, položite pramen las na odprtino nastavka za kodranje z zrakom. S pritiskom na gumb vaš pramen las izgine v komoro za kodranje, kjer se posuši in oblikuje. Nato se sprostí čudovit koder naravnega videza.

50 mm okrogla ščetka



S 50 mm termo krtačo bo vaša pričeska imela več volumna in lepšo obliko, vaši lasje pa bodo sijoči. Uporabite jo na skoraj suhih laseh za profesionalen videz svoje pričeske.

Nega z ioni



Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje.

Keratińska keramika




Zaščitna keramična prevleka s keratinom za boljšo nego las.

Ozek koncentrador



Koncentrador za oblikovanje z zrakom deluje s koncentracijo pretoka zraka skozi odprtino na specifične cone, kjer omogoča nežno možnost sušenja. Priporočamo ga pred sušenjem las in pred pripravo na oblikovanje pričeske.

800 W



Oblikovalnik pričesk z močjo 800 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Nastavitev hladnega zraka



Nastavitev za hladen zrak vam omogoča utrjevanje vaše pričeske ali sušenje las na relativno nizki temperaturi, s čimer se zmanjšajo poškodbe las.

Vrtenje v obe smeri



Krtačo lahko vrtite v obe smeri, z njo enostavno rokujete ter oblikujete najrazličnejše pričeske.

Kompaktna zasnova

Z ergonomično zasnovo in manjšim držalom oblikovalnik z zrakom omogoča lažjo in udobnejšo izkušnjo uporabe.

Vsestranski videz

3 različni dodatki za različne stile in volumen pričeske

Tri nastavitve segrevanja in hitrosti

Tri prilagodljive nastavitve vročine in hitrosti za boljši nadzor

Specifikacije

Nastavki

- 50 mm okrogla ščetka: Za volumen in gladke, sijoče lase
- Nastavek: Za usmerjen zračni tok
- Edinstven dodatek za kodranje z zrakom: Za valovite lase in mehke kodre

Negovalne tehnologije

- Keratinska keramika
- lonska tehnologija

Enostavna uporaba

- Kavelj za shranjevanje
- Vrtljiv kabel

Napajanje

- Napetost: 220–240 V
- Moč: 800 W



Datum izdaje 2018-03-28

Različica: 2.2.1

EAN: 08 71010 37413 12

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com