

PHILIPS

Haartrockner

DryCare Prestige

Pro AC-Motor

2.100 W

Ionisierungsfunktion

2 professionelle Stylingdüsen



HPS910/00



Entwickelt für schnelles professionelles Trocknen

Der Philips Pro Haartrockner mit 2.100 W wurde so entwickelt, dass er schnellst mögliche Trocknung der Haare bewirkt – er ist 40 % schneller.* Die ThermoProtect Temperatureinstellung stellt sicher, dass das Haar beim Trocknen geschont wird. * ggü. Vorgänger HP4997

Weniger Haarschäden

- Optimale Trockentemperatur dank ThermoProtect Temperatur
- Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar
- Mehr Pflege mit Keramik-Technologie, die Infrarotwärme bietet

Schön gestylte Haare

- Professionelle Leistung von 2.100 W für tolle Stylingergebnisse
- Kaltstufe für den perfekten Look
- Professioneller AC-Motor für 50 % längere Lebensdauer
- 2 schmale (7 mm und 9 mm) Stylingdüsen für perfektes Styling
- 110 km/h Trocknungsgeschwindigkeit für schnelles Trocknen

Einfache Bedienung

- Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle
- In Salons bewährte 2,5 m Kabellänge
- * 2 Jahre Garantie plus 2 Jahre bei Online-Registrierung



asimpleswitch.com

Besonderheiten

ThermoProtect Einstellung



Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Ionisierungsfunktion



Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.

Keramiktechnologie



Die Keramikelemente geben Infrarotwärme ab, die Ihr Haar von innen heraus trocknet und es somit vor dem Austrocknen schützt, ohne dass Geschwindigkeit und Effektivität beeinträchtigt werden.

Professionelle Leistung von 2.100 W



Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

6 Geschwindigkeits- und Wärmeeinstellungen

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Kaltstufe

Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

Professioneller AC-Motor




Diese Art von Motor wurde besonders für den professionellen Markt entwickelt und bringt Ihnen mehrere Vorteile. Der wichtigste ist die um 50 % längere Lebensdauer als bei üblichen Motoren. Darüber hinaus hat er auch einen extrastarken Luftstrom, der es diesem Haartrockner ermöglicht, 45 % schneller* zu trocknen als andere Haartrockner mit AC-Motor. *gegenüber dem Vorgänger HP4997

2 schmale Stylingdüsen

Perfektionieren Sie Ihre Stylingergebnisse mit einer Stylingdüse für alle Anforderungen – 7-mm-Düse für präzises Styling und 9-mm-Düse für perfektes Bürsten und Glätten der Haare.

2,5-m-Kabel



Die in Salons bewährte Kabellänge von 2,5 m bietet eine höhere Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, damit Sie den Haartrockner überall dort verwenden können, wo Sie möchten.

4 Jahre Garantie*



Dieses Produkt wurde gründlich auf professionelle Ergebnisse geprüft und umfasst eine extra lange Garantie von 4 Jahren*.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Technische Daten

Spannung: 220 bis 240 V

Wattleistung: 2.100 W

Kabellänge: 2,5 m

Motor: AC

Spannungsanpassung: Nein

ThermoProtect Einstellung

Farbe/Design: Schwarz und Rot

Pflegetechnologien

ThermoProtect Einstellung

Ionisierungsfunktion

Keramiktechnologie

Service

4 Jahre Garantie weltweit*

Eigenschaften

Kaltstufe

Einklappbarer Griff: Nein

Aufhängeöse

Abnehmbarer Lufteinlassfilter

Gewicht und Abmessungen

F-Box-Gewicht: 1,095 kg

Produktgewicht (ohne Verpackung): 0,828 kg

