

PHILIPS

Hiustenkuivain

Prestige Pro

2 100 W:n kuivausteho

Tehokas vaihtovirtamoottori

Ilmavirran nopeus jopa 160 km/h*

Ionikäsittelyllä saat kiiltävät hiukset



HPS910/00



Nopea ja ammattimainen kuivaus ja muotoilu

Philipsin Prestige Pro -hiustenkuivain on teholtaan 2 100 W. Sen ammattitason vaihtovirtamoottori saavuttaa jopa nopeuden 160 km/h*, joka on 40 % tavallista nopeampi**. Muotoile ammattilaisen tavoin kahdella ohuella suuttimella.

Upeasti muotoiltu kampa

- Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta
- 2 100 W:n huipputehokas hiustenkuivain
- Kaksi kapeaa muotoilusuuainta täydelliseen muotoiluun: 7 mm ja 9 mm
- Kuusi nopeus- ja lämpötila-asetusta optimaaliseen hallintaan
- CoolShot takaa kestäväen tyylin

Hellävaraisempi hiuksille

- Ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset
- ThermoProtect-lämpötila-asetus

Helppokäyttöinen

- Johdon pituus 2,5 m
- 2 vuoden takuu ja 2 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen verkossa



asimpleswitch.com

Kohokohdat

Ammattitason AC-moottori (vaihtovirta)



Ammattitason hiustenkuivaimessa on tehokas vaihtovirtamoottori, joka saavuttaa jopa 160 km/h* nopeuden, joka on 40 % tavallista nopeampi**. Se on suunniteltu ammattimaisiin, tehokkaisiin tuloksiin.

2 100 W:n teho



Tämä 2100 W:n ammattilaistasoinen hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Ionic Care



Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

ThermoProtect-lämpötila



ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

Kaksi kapeaa muotoilusuitinta



Täydellistä muotoilua kahdella kapealla suuttimella: 7 mm:n suuttimella muotoilet tarkasti, ja 9 mm:n suuttimella harjaat ja viimeistelet hiukset.

Tarkka ohjaus



Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella takaat optimaalisen hallinnan ja saat varmasti haluamasi tuloksen.

Viileä puhallusilma



Ammattilaistasoinen CoolShot-painike tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran. Sillä viimeistelet kestävän tyylin.

2,5 m:n johto



Ammattitasoinen 2,5 metrin pituinen johto tekee käytöstä entistä helpompaa missä tahansa.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Teho: 2100 W

Moottori: AC

Kuivausnopeus: jopa 160 km/h*

Johdon pituus: 2,5 m

Jännite: 220–240 V

Kaksoisjännite: ei

Väri/pintaviimeistely: Musta ja punainen

Hoitavat tekniikat

Ionic Care

ThermoProtect-asetus

Ominaisuudet

Lämpötila-/nopeusasetukset: 6

Viileä puhallusilma

Säilytyskoukku

Irrotettava ilmanotto-suodatin

Kääntyvä kahva: ei

Paino ja mitat

Tuotteen paino (ilman pakkausta): 0,828 kg

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: 2
lisävuotta rekisteröinnin jälkeen

