

# PHILIPS

Asciugacapelli

Prestige Pro

2100 W di potenza di asciugatura

Potente motore AC

Velocità dell'aria fino a 160 km/h\*

Ionic Care per capelli luminosi



HPS910/00



## Progettato per un'asciugatura e una piega rapide e professionali

Philips Hair Dryer Prestige Pro da 2100 W è dotato di un motore AC professionale in grado di raggiungere i 160 km/h\*, offrendo così il 40% di velocità in più\*\*. Perfeziona il tuo styling professionale con le due bocchette sottili.

### Per una piega perfetta

- Asciugatura veloce, potente motore AC
- Asciugatura veloce e ad alte prestazioni da 2100 W
- 2 bocchette sottili per uno styling perfetto: 7 mm e 9 mm
- 6 impostazioni di velocità e temperatura per un controllo ottimale
- Getto d'aria fredda per fissare l'acconciatura

### Minore danneggiamento dei capelli

- Ionic Care per capelli lisci, luminosi e senza effetto crespo
- Impostazione della temperatura ThermoProtect

### Semplicità d'uso

- Cavo da 2,5 m
- 2 anni di garanzia + 2 anni extra, registrando il prodotto online



asimpleswitch.com

# In evidenza

## Motore AC professionale



L'asciugacapelli Philips Pro è dotato di un motore AC ad alte prestazioni che assicura un flusso d'aria fino a 160 km/h\*, per il 40% di velocità in più\*\*. È stato sviluppato per risultati professionali ed efficaci.

## 2100 W di potenza



Questo asciugacapelli professionale da 2100 W genera un flusso d'aria davvero potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

## Ionic Care



Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendidi, lisci, lucenti e senza effetto crespo.

## Temperatura ThermoProtect



L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

## 2 bocchette sottili per lo styling



Risultati perfetti di styling con 2 bocchette sottili per ogni esigenza: da 7 mm per una piega precisa e da 9 mm per spazzolatura e lucidatura dei capelli.

## Massimo controllo



La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono un controllo ottimale per una piega precisa e personalizzata.

## Getto d'aria fredda



Funzione professionale indispensabile che fornisce un intenso getto di aria fredda utilizzato per rifinire e fissare la piega.

## Cavo di 2,5 m



Il cavo professionale lungo 2,5 m rende l'utilizzo ancora più semplice ovunque tu sia.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>. Come? Offrono miglioramenti significativi per l'ambiente in una o più delle seguenti categorie principali Philips Green: efficienza energetica, confezionamento, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

# Specifiche

## Specifiche tecniche

Potenza effettiva (W): 2100 W

Motore: AC

Velocità di asciugatura: fino a 160 km/h\*

Lunghezza cavo: 2,5 m

Voltaggio: 220-240 V

Doppio voltaggio: No

Colore/finitura: Neri e rossi

## Tecnologie di cura

Ionic Care

Impostazione ThermoProtect

## Caratteristiche

Impostazioni di calore/velocità: 6

Getto d'aria fredda

Gancio per appendere l'apparecchio

Filtro removibile

Impugnatura pieghevole: No

## Peso e dimensioni

Peso prodotto (escl. imballo): 0,828 kg

## Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni: Più 2 anni con la registrazione

