



Föhn

- Pro-AC-motor
- 2100 W
- Ionenverzorging
- 2 professionele concentrators

HPS910/00

De föhn met het snelste professionele resultaat

De Philips Pro-föhn van 2100 W is ontworpen voor supersnelle droogresultaten, maar liefst 40% sneller*. De ThermoProtect-temperatuurinstelling verzorgt je haar terwijl je het föhnt. *Vergeleken met de voorganger HP4997

Voordelen

Minder beschadiging van je haar

- Beste droogtemperatuur met ThermoProtect-temperatuur
- Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar
- Meer verzorging met de keramische technologie met infraroodwarmte

Prachtig gestyled haar

- Professioneel, 2100 W, voor fantastische stylingresultaten
- Koele luchtstoot om je stijl te fixeren
- Professionele AC-motor gaat 50% langer mee

- 2 dunne stylingcompressors (7 mm & 9 mm) voor perfect stylen
- Blaassnelheid van 110 km/u voor snel drogen

Gebruiksvriendelijk

- Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle
- Voor salons goedgekeurde snoerlengte van 2,5 m
- *2 jaar garantie plus 2 jaar bij online registratie

PHILIPS

Kenmerken

ThermoProtect-stand



De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Ionenverzorging



De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluivrij haar.

Keramische technologie



Het keramische element geeft een groot bereik aan infraroodwarmte (een aangename warmte) af die het haar van binnenuit droogt en beschermt tegen uitdrogen, zonder dat de snelheid en doeltreffendheid afneemt.

Professioneel product van 2100 W



Deze professionele föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

Zes snelheden en warmtestanden

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.

Koele luchtstoot

Een druk op de Cold Shot-knop zorgt voor een intense stroom koude lucht, een onmisbare professionele functie. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

Professionele AC-motor




Dit type motor is speciaal ontwikkeld voor de professionele markt en biedt diverse voordelen. Het allerbelangrijkste is dat de levensduur van deze motor veel langer is dan die van standaardmotoren. Je föhn gaat 50% langer mee. Bovendien is de luchtstroom extra krachtig, zodat je 45% sneller* droog haar hebt dan met andere föhns. *Vergeleken met de voorganger HP4997.

2 dunne stylingcompressors

Perfekte stylingresultaten met een compressor voor alle behoeften - blaasmond van 7 mm voor precisestyling en 9 mm voor het perfect borstelen en glanzend maken van het haar.

Snoer van 2,5 m



De voor salons goedgekeurde snoerlengte van 2,5 m geeft meer flexibiliteit en gebruiksgemak, voor gebruik waar je maar wilt.

4 jaar garantie*



Dit product is grondig getest voor professionele prestaties en heeft een lange garantie van 4 jaar*.

Blaassnelheid van 110 km/u



Deze föhn heeft een droogsnelheid van 110 km/u, zodat je 40% sneller droog haar hebt dan met andere föhns.* *vs voorganger HP4997

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technische specificaties

Voltage	220 - 240 volt
Wattage	2100 W
Snoerlengte	2,5 m
Motor	AC
Dubbel voltage	Nee
ThermoProtect-stand	Ja

Breedte	10,00 cm
Diepte	32,00 cm
Nettogewicht	0,88 kg
Brutogewicht	1,03 kg
EAN	08710103625445
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851631

Verzorgende technologieën

ThermoProtect-stand	Ja
Ionenverzorging	Ja
Keramische technologie	Ja

Omdoos

Lengte	62,20 cm
Breedte	33,00 cm
Hoogte	21,30 cm
Brutogewicht	6,76 kg
EAN	18710103625442
Aantal consumentenverpakkingen	6

Service

Wereldwijde garantie van 4 jaar*	Ja
----------------------------------	----

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	20,00 cm
--------	----------



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, oktober 7

Versie: 8.1.1
EAN: 08710103625445

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com